



# UnicOne Projector — 效果強大

## UnicOne Projector Mini MCS/MRS551 C

UnicOne Projector 投射燈系列，造型小巧精緻，照明效果卻令人驚豔，十分適用於零售店與旅館業。承襲獨特的 UnicOne 設計概念，再加上一支精巧的調整桿與鉸鏈。UnicOne Projector 投射燈秉持簡約設計風格，因此能整合至各種不同環境。本系列產品，專為效率優異的 Elite 精巧型 HID 氣體放電式燈與 MASTER 鹵素燈所設計。Micro 版本採用 MASTERColour CDM-Tm Mini 20 / 35 W 和 Masterline 鹵素燈，而 Mini 版本提供更高的流明封裝，並採用精巧外殼和不同配件。MiniR111 不僅提供強大的照明效果，也具備良好的眩光控制。面對如此完備的產品系列，您絕對不會找不到自己需要的選擇！

### 优点

- 簡約設計確保多樣化應用
- 專為效率優異的 Elite 精巧型 HID 氣體放電式燈與 MASTER 鹵素燈所設計
- 產品種類完備，提供豐富選擇

### 特点

- Micro 版本 – MASTERColour CDM-Tm Mini 20 / 35 W 和 Masterline 鹵素燈
- Mini version i – MASTERColour CDM-Tc Elite 35 / 70 W 和 Masterline 鹵素燈
- MiniR111 版本 – CDM-R111 和 Masterline 111 / 60 W 燈管
- 調整桿和鉸鏈

### 应用

- 零售店
- 博物館
- 展覽區域
- 公共區域

### 规格

## UnicOne Projector Mini MCS/MRS551 C

<b>型號</b>	MRS551 ( Mini , 1 電路軌道版本 ) MCS551 ( Mini , 基板版本 ) MRS / LRS553 ( Mini R111 , 1 電路軌道版本 ) MCS / LCS553 ( Mini R111 , 基板版本 )	<b>光線分佈</b>	直接 (D)
<b>燈光</b>	MRS/MCS551 - HID ( 氣體放電式燈 ) : 1 x MASTERColour CDM-TC Elite / G8.5 / 35、70 W MRS/MCS553 - HID ( 氣體放電式燈 ) : 1 x MASTERColour CDM-R111 / GX8.5 / 20、35、70 W LRS/LCS553 - 鹵素燈 : 1 x MASTERLine 111 / G53 / 60 W	<b>安定器</b>	電子式, 高頻 220-240 V / 50-60 Hz : - HID 燈管版本採用電子式 (EB)
<b>燈管光束角度</b>	MASTERLine 和 MASTERLine 111 : 8、24、36°	<b>變壓器</b>	鹵素燈管版本採用電子式 (ET)
<b>內含燈管</b>	否	<b>光學片</b>	光束角度 12 至 36° (12-36) 反光罩窄光束 12° (R-NB12) 反光罩中等光束 24° (R-MB24) 反光罩中等光束 36° (R-MB36)
<b>燈管位置</b>	垂直	<b>連接方式</b>	3 極主電源
		<b>材質</b>	外殼 : 高壓鋁鑄 強化玻璃
		<b>顏色</b>	白色 (WH)、黑色 (BK) 或灰色 (GR)
		<b>安裝</b>	直接在天花板安裝 ; 基板含連接點 (BA) 安裝 1 電路軌道
		<b>配件</b>	保護玻璃、雕刻鏡頭、紫外線濾鏡、蜂巢式截止器和遮光罩

### Versions



UnicOne MRS/LRS553 3-circuit track version

