



# MASTER LEDCandle – huomiota herättävää muotoilua

## MASTER LEDcandle

Himmennettävät MASTER LEDcandle -lamput ovat muotoiltu hehkulampun kaltaisiksi ja ne tuottavat samankaltaisen valoeffektin. Ne ovat ihanteellisia hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotikäyttöön. Kirkaskupiset tai huurrettu lamput sopivat erinomaisesti kattokruunuihin, seinälampetteihin tai nykyaikaisiin valaisimiin – kaikkiin E14-kantaisille lamput suunniteltuihin valaisimiin. Kattokruunuvalmistajilta saadun palautteen perusteella lamput on suunniteltu lisäämään valaisimien esteettistä vetovoimaa, olipa valaisin sitten päällä tai sammuksissa. Lamppujen kuvut ovat klassisen muotoisia, ja ainutlaatuinen linssien muotoilu on huomiota herättävä. Lamput tuottavat kaunista, säkenöivää, lämmintä valoa, jonka avulla voidaan säästää huomattavasti energiaa ja samalla pienentää ylläpitokustannuksia. Lisäksi liekinmuotoiset kynttilälamput ovat muodoltaan siroja. Niissä on ainutlaatuinen katseenvangitseva linssi, joka täydentää modernien ledikynttilälamppujen valikoimaa.

### Hyödyt

- Kirkas ja lämpimän valkoinen valo
- Energiansäästö jopa 80 %
- Alhaisemmat ylläpitokustannukset

### Ominaisuudet

- Jälkiasennettavissa nykyisiin E14-lampumpitimiin
- Käyttöikä 20 000 tuntia
- Saatavana kirkas ja huurrettu versio
- Ei sisällä elohopeaa tai muita haitallisia materiaaleja

# MASTER LEDcandle


## Käyttökohteet

- Hotellit, ravintolat, kahvilat
- Kattokruunut, lamput tai modernit valaisimet

## Versions







## Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48 mm	93 mm
MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

# MASTER LEDcandle

## Mittapiirros



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm


Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	48 mm	95 mm
MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	48 mm	95 mm

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40 mm	127 mm

Product	D	C
MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

# MASTER LEDcandle

## Mittapiirros



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
--------------------------------	----

### Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

### Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50-60 Hz
Jännite (nim.)	220-240 V
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

### Yleistä tietoa

Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Nimellinen käyttöikä (h)	25000 h
Kytkenäjakso	50000X

### Valon tekniset tiedot

Värikoodi	822-827
Vastaava värilämpötila (nim.)	2200-2700 K
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

### Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
--------------------	-------------

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	4 kWh
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	6 kWh
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	8 kWh
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	4 kWh
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	6 kWh
45378000	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	4 kWh
45358200	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	6 kWh
45380300	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	4 kWh
45360500	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	6 kWh
58067700	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	8 kWh

### Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Teho (nimellinen) (nim.)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	4 W
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	6 W
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	8 W
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	4 W
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	6 W

Order Code	Full Product Name	Teho (nimellinen) (nim.)
45378000	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	4 W
45358200	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	6 W
45380300	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	4 W
45360500	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	6 W
58067700	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	8 W

### Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	E14

Order Code	Full Product Name	Kanta
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	E14

# MASTER LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Kanta
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	E14
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	E14
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	E14
45378000	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	E14

Order Code	Full Product Name	Kanta
45358200	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	E14
45380300	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	E27
45360500	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	E27
58067700	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	E14

## Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	
		Valovirta (nim.)	(nimellinen) (nim.)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	250 lm	250 lm
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	470 lm	470 lm
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	806 lm	806 lm
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	250 lm	250 lm
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	470 lm	470 lm

Order Code	Full Product Name	Valovirta	
		Valovirta (nim.)	(nimellinen) (nim.)
45378000	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	250 lm	250 lm
45358200	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	470 lm	470 lm
45380300	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	250 lm	250 lm
45360500	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	470 lm	470 lm
58067700	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	806 lm	806 lm



## Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	B38
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	B38
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	B40
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	BA38
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	BA38

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
45378000	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	P48
45358200	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	P48
45380300	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	P48
45360500	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	P48
58067700	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	P50

## Lämpötila

Order Code	Full Product Name	T-kotelo, maksimi (nim.)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	85 °C
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	95 °C
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	95 °C
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	85 °C
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	95 °C
45378000	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	85 °C
45358200	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	95 °C
45380300	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	85 °C
45360500	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	95 °C
58067700	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	95 °C



# MASTER LEDcandle

