



MASTER LEDcandles – iøynefallende design for lysekroner og andre dekorative armaturer

MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lyspærene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte.

Fordeler

- Strålende, varmhvitt lys
- Energibesparelser på opptil 80 %
- Lavere vedlikeholdskostnader

MASTER LEDcandle

Funksjoner

- Kan ettermonteres med eksisterende E14- og B15-holdere
- Levetid 20 000 timer
- Fås i klar og matt versjon
- Uten kvikksølv og skadelige materialer


Søknad

- Hoteller, restauranter, barer og kafeer
- Lyskrone, vegglampe eller moderne armatur

Versions







Målskisse



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48 mm	93 mm
MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

MASTER LEDcandle

Målskisse



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40 mm	127 mm


Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

Product	D	C
MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

MASTER LEDcandle

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	48 mm	95 mm
MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	48 mm	95 mm

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL) A+

Kontroller og dimming

Dimmbar Ja

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz

Spenning (nom.) 220-240 V

Starttid (nom.) 0,5 s

Generell informasjon

Nominell levetid (nom.) 25000 h

Nominell levetid (timer) 25000 h

Av/på-syklus. 50 000 X

Teknisk belysning

Fargekode 822-827

Korreleret fargetemperatur (nom.) 2200-2700 K

Fargegjengivelse (nom) 80

Nominell vedlikeholdsfaktor for

lyskildelumen ved utgangen av

nominell levetid (nom.)

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate Klar (CL)

Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	4 kWh
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	6 kWh
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	8 kWh
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	4 kWh
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	6 kWh
45378000	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	4 kWh
45358200	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	6 kWh
45380300	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	4 kWh
45360500	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	6 kWh
58067700	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	8 kWh

Drift og elektrisk

Order Code	Full Product Name	Effekten som tilsvarer	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	25 W	4 W
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	40 W	6 W
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	60 W	8 W

Order Code	Full Product Name	Effekten som tilsvarer	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	25 W	4 W
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	40 W	6 W
45378000	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	25 W	4 W

MASTER LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Effekten som tilsvare	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
45358200	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	40 W	6 W
45380300	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	25 W	4 W

Order Code	Full Product Name	Effekten som tilsvare	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
45360500	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	40 W	6 W
58067700	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	60 W	8 W

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lyskildefeste
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	E14
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	E14
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	E14
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	E14
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	E14

Order Code	Full Product Name	Lyskildefeste
45378000	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	E14
45358200	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	E14
45380300	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	E27
45360500	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	E27
58067700	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	E14

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	250 lm	250 lm
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	470 lm	470 lm
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	806 lm	806 lm
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	250 lm	250 lm
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	470 lm	470 lm

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)
45378000	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	250 lm	250 lm
45358200	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	470 lm	470 lm
45380300	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	250 lm	250 lm
45360500	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	470 lm	470 lm
58067700	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	806 lm	806 lm

Mekanisk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	B38
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	B38
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	B40
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	BA38
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	BA38


Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
45378000	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	P48
45358200	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	P48
45380300	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	P48
45360500	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	P48
58067700	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	-

Temperatur


Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	85 °C
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	95 °C
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	95 °C
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	85 °C
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	95 °C
45378000	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	85 °C
45358200	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	95 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
45380300	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	85 °C
45360500	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	95 °C
58067700	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	95 °C


MASTER LEDcandle




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°

