



Đèn nền và đèn chùm lý tưởng của bạn với hiệu suất tốt nhất

Đèn nền và đèn chùm MASTER Plastic LED

Dòng sản phẩm bóng đèn nền và đèn chùm MASTER Plastic LEDbulb mang lại hiệu ứng ánh sáng có thể điều chỉnh độ sáng để tạo ra một bầu không khí ấm cúng, thân thiện, lý tưởng cho các ứng dụng chiếu sáng thông thường trong ngành khách sạn. Thiết kế độc đáo của dòng sản phẩm này tỏa ra ánh sáng ấm áp theo mọi hướng, khiến chúng trở thành một sự thay thế thực sự cho đèn sợi đốt. Chúng đặc biệt thích hợp cho các khu vực công cộng như sảnh, hành lang, gầm cầu thang, nơi đèn luôn bật. Tương thích với các phụ kiện hiện có với dui đèn E14 dành cho đèn nền và dui đèn E27 dành cho đèn chùm, đèn nền và đèn chùm MASTER Plastic LED giúp tiết kiệm năng lượng lên đến 80% so với đèn sợi đốt truyền thống và cung cấp chất lượng ánh sáng tuyệt vời. Bằng cách cung cấp tuổi thọ 25.000 giờ, loại đèn này giúp giảm chi phí bảo trì. Chúng có thể được sử dụng cùng với hầu hết các bộ điều chỉnh độ sáng tiên tiến hàng đầu, mang lại hiệu quả cao hơn, đồng thời giúp tạo ra bầu không khí mong muốn.

Lợi ích

- Lựa chọn thay thế (nâng cấp) lý tưởng cho các ứng dụng chiếu sáng thông thường
- Thiết kế độc đáo và hiệu ứng ánh sáng tương đương chất lượng ánh sáng của bóng đèn sợi đốt
- Tiết kiệm tới 80% năng lượng so với đèn sợi đốt truyền thống

Tính năng

- Tính năng điều chỉnh độ sáng dần cho phép điều chỉnh độ sáng sang tông màu ấm của bóng đèn truyền thống
- Phạm vi có thể điều chỉnh độ sáng tương thích với nhiều bộ điều chỉnh độ sáng khác nhau
- Tuổi thọ 25.000 giờ
- Ánh sáng không chứa UV và IR

Đèn nến và đèn chùm MASTER Plastic LED

Ứng dụng

- Khách sạn, nhà hàng, quán bar, quán cà phê
- Sân, hành lang, cầu thang, quầy tiếp tân

Phiên bản





SPPR LEDCL 0021



LEDluster MAS SLR1 P48 E14 CL

Bản vẽ kích thước



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP	38 mm	113 mm

Product	D	C
MAS LEDluster DT 5.5-40W E14 P48 CL	50 mm	95 mm

Đèn nền và đèn chùm MASTER Plastic LED

Thông tin chung	
Đế dui đèn	E14
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Tuổi thọ danh định	25.000 h
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Mã màu	822-827
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	Quang thông
929001139808	MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP	-	250 lm
929002491402	MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	2200 K	470 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Công suất tương đương
929001139808	MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP	4 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Công suất tương đương
929002491402	MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	5,5 W	40 W

Nhiệt độ

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)
929001139808	MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP	85 °C

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)
929002491402	MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	80 °C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
929001139808	MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP	Có

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
929002491402	MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể

Cơ khí và vỏ đèn


Order Code	Full Product Name	Hình dạng bóng đèn
929001139808	MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP	B38

Order Code	Full Product Name	Hình dạng bóng đèn
929002491402	MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	P48

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
929001139808	MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP	4 kWh
929002491402	MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	6 kWh

Đèn nền và đèn chùm MASTER Plastic LED



120°

90°

Đèn nấn và đèn chùm MASTER Plastic LED

