



Creați o atmosferă plăcută pentru magazine și pentru industria hotelieră, cu noul design care se potrivește perfect

MASTER LEDspot LV AR111

Cu noul design care se potrivește perfect, Master LEDspot LV AR111 funcționează acum cu majoritatea corpurilor de iluminat G53 și reprezintă o soluție reală pentru montarea pe vechile instalații. Lampa creează un efect vizual strălucitor și are aplicații în magazine și în industria hotelieră, în spații precum magazine, showroomuri sau galerii. Lumina de înaltă calitate evidențiază culorile reale ale bunurilor expuse și subliniază frumusețea acestora. Acesta are și o durată mare de viață, împreună cu o întreținere puternică a fluxului luminos și a culorilor. Lampa, cu un design minunat, oferă un fascicul luminos bine definit, cu o multitudine de unghiuri de distribuție luminoasă și se potrivește la o diversitate de aplicații. Pe lângă faptul că aceasta adoptă soluția patentată Philips, care asigură compatibilitatea cu o gamă largă de transformatoare electrice de halogen de 12V standard, aceasta oferă și o intensitate ridicată a fasciculului luminos, echivalentă cu cea a spoturilor AR111 de 50W, 75W sau 100W.

MASTER LEDspot LV AR111

Beneficii

- Intensitate ridicată a fasciculului luminos, pentru iluminat de accent și întreținere la un flux luminos ridicat
- Obțineți culori mai vii și mai vibrante, pentru un timp mai îndelungat, pentru ca vitrinele cu produse să evidențieze frumusețea
- Design inovativ cu soluție de montare, fără efort, pe vechile instalații, pentru îmbunătățirea atmosferei din magazine și din industria hotelieră

Caracteristici

- Design superior premiat cu distincția Red Dot pentru „design de produs inovativ”
- Intensitate mare a fasciculului, echivalent cu halogen AR111 50W, 75W, 100W
- Reproducere mai bună a culorilor cu valori CRI mari, în timp ce culorile rămân vibrante și naturale
- Menținerea unui flux luminos ridicat și a culorilor, cu o durată de viață mai îndelungată, între 25.000 și 40.000 de ore.
- Permite montajul pe vechile corpuri de iluminat G53


Cerere

- Retail: modă, cosmetice, bijuterii, alimente, concept stores, muzee, expoziții
- Industria hotelieră: camere de hotel, coridoare, holuri, zonă de recepție, restaurante, baruri, cafenele
- Locuință: locul de luat masa, sufragerie, hol

Versions



Cote




Product

MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D

MASTER LEDspot LV AR111

Cote



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	111 mm	62 mm
MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D	111 mm	62 mm
MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D	111 mm	62 mm

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Operating and Electrical

Frecvență de intrare	- Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

General Information

Baza elementului de fixare	G53
Ciclu de comutare	50000X

Light Technical

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
--	------

Mechanical and Housing

Formă bec	AR111
-----------	-------

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h
51504400	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D	22 kWh
70745600	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	22 kWh

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h
68700700	MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D	17 kWh
68708300	MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D	17 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Echivalent putere	Putere (Evaluată) (nom.)
51504400	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D	12 V	100 W	20 W
70745600	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	12 V	100 W	20 W

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Echivalent putere	Putere (Evaluată) (nom.)
68700700	MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D	ac electronic 12 V	75 W	15 W
68708300	MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D	ac electronic 12 V	75 W	15 W

General Information

MASTER LEDspot LV AR111

Order Code	Full Product Name	Durată de viață nominală (nom.)
51504400	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D	25000 h
70745600	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	25000 h


Order Code	Full Product Name	Durată de viață nominală (nom.)
68700700	MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D	40000 h
68708300	MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D	40000 h

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	Cod culoare	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorii (nom.)	Flux luminos (nom.)	Intensitate luminoasă (nom.)
51504400	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D	24 °	827	2700 K	80	1180 lm	5800 cd
70745600	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	40 °	827	2700 K	80	1160 lm	2300 cd
68700700	MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D	24 °	930	3000 K	97	850 lm	3500 cd
68708300	MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D	24 °	940	4000 K	97	950 lm	-

Temperature


Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
51504400	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D	80 °C
70745600	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	80 °C
68700700	MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D	74 °C
68708300	MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D	74 °C





120°




MASTER LEDspot LV AR111




Accent Diagrams



MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 827 40D



LEDspots 75W G53 AR111 930 24D




LEDspots 75W G53 AR111 940 24D


Beam Diagrams



SDBE_LEDspotL_0140-Beam diagram




MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 827 40D



LEDspots 75W G53 AR111 930 24D

MASTER LEDspot LV AR111

Beam Diagrams



LEDspots 75W G53 AR111 940 24D

