



MASTER LEDspot LV AR111 – идеальное решение для локальной подсветки в магазинах.

MASTER LEDspot LV AR111

Излучающие теплый белый свет, похожий на свет галогенных ламп и ламп накаливания, лампы MASTER LEDspot LV AR111 являются идеальным решением для модернизации акцентного и общего освещения в индустрии гостиничного бизнеса и на предприятиях розничной торговли. Эти лампы прекрасно приспособлены для использования в общественных местах, где освещение работает постоянно, например, для создания акцентного освещения в магазинах, ресторанах, гостиницах, а также в галереях, на выставках и в музеях. Многофункциональный дизайн MASTER LEDspot LV AR111 позволяет выбрать подходящий световой пучок с четкими границами для локализации освещения. Спектр этих ламп не содержит УФ- и ИК-излучений, что делает их подходящими для освещения чувствительных к нагреванию объектов (продукты, органические материалы, картины и т. п.). Запатентованный интеллектуальный драйвер совместим со всеми наиболее распространенными типами электромагнитных и электронных ПРА для низковольтных галогенных ламп. Лампы MASTER LEDspot LV AR111 обеспечивают существенную экономию энергии и минимизацию эксплуатационных затрат без снижения уровня яркости.

Преимущества

- Энергосбережение до 80% по сравнению с галогенными лампами
- Совместимость с большинством типов ПРА
- Прямая замена галогенных ламп накаливания

MASTER LEDspot LV AR111

Характеристики

- Запатентованный интеллектуальный драйвер
- Срок службы 45 000 часов
- Низкое энергопотребление
- Световые пучки с четкими границами
- Отсутствие УФ- и ИК-излучений, подходят для освещения объектов, чувствительных к нагреванию

Применение


- Магазины, гостиницы, рестораны, бары, кафе
- Галереи, музеи, выставки, холлы, коридоры, лестницы, ванные комнаты, стойки регистрации

Versions




G53

Чертеж размеров




Product

MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 12D




MASTER LEDspot LV AR111

Accent Diagrams



SDAC_LEDspotL_0143-Accent diagram

Beam Diagrams



SDBE_LEDspotL_0143-Beam diagram

