



De nieuwe generatie energiebesparende buisverlichting

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor armaturen met electromagnetische voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor klanten die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden uitgebreide energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel; o.a. het gebruikte armatuur.

Voordelen

- Lagere bedrijfskosten dankzij lager energieverbruik
- Lagere onderhoudskosten dankzij de 2-3 maal langere levensduur dan normale fluorescentiebuislampen
- De snelste en gemakkelijkste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; 100% veilig installatieproces

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

Kenmerken

- Halvering van energieverbruik vergeleken met fluorescentiebuislampen (effectieve lichtopbrengst kan wel verschillen)
- Extra lange levensduur van 50.000 uur
- Een zeer hoge efficacy tot 148 Lm/W (bij 1500mm UO LEDtubes)
- Renovatievanger voor bestaande T8-lampen in installaties met elektromagnetische VSA's
- Een bundelbreedte van 160°
- Roterende eindkappen die een optimale retrofit installatie garanderen
- Volledige veiligheidseigenschappen en veiligheidsapparaat voor elektromagnetische bescherming
- Geen kwik

Toepassing

- Parkeerterreinen en -garages
- Magazijnen / koelhuizen / lichtreclame
- Transport- en distributierreinen

Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.

Versions



G13



G13





G13

G13

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

Maatschets



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm
MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

Maatschets



Product	D1	D2	C1
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	3 mm	21,5 mm	34,5 mm

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1000 uur	Energy Efficiency Label (EEL)
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	12 kWh	A++
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	12 kWh	A++
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	8 kWh	A++
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	8 kWh	A++
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	8 kWh	A++
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	15 kWh	A++
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	15 kWh	A++
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	22 kWh	A++
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	22 kWh	A++
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	13 kWh	A++
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	13 kWh	A++

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1000 uur	Energy Efficiency Label (EEL)
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	13 kWh	A++
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	19 kWh	A++
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	19 kWh	A++
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	19 kWh	A++
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	16 kWh	A++
64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	16 kWh	A++
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	16 kWh	A++
64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	23 kWh	A++
64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	23 kWh	A++
64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	23 kWh	A++
73686600	MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	20 kWh	A++

Regelsystemen en Dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	Nee
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	Nee
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	Nee
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	Nee
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	Nee
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	Nee
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	Nee
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	Nee
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	Nee
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	Nee
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	Nee
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	Nee
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	Nee
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	Nee
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	Nee
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	Nee
64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	Nee
64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	Nee
64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	Nee
73686600	MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	Nee

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie (nom.)	Spanning (nom.)	Power	Opstarttijd (nom.)
				(Rated) (Nom)	
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	12 W	0,5 s
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	12 W	0,5 s
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	8 W	0,5 s
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	8 W	0,5 s
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	8 W	0,5 s
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	14,5 W	0,5 s
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	14,5 W	0,5 s
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	21,5 W	0,5 s
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	21,5 W	0,5 s
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie (nom.)	Spanning (nom.)	Power	Opstarttijd (nom.)
				(Rated) (Nom)	
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	12,5 W	0,5 s
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	12,5 W	0,5 s
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	12,5 W	0,5 s
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	18,2 W	0,5 s
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	18,2 W	0,5 s
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	18,2 W	0,5 s
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	15,5 W	0,5 s
64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	15,5 W	0,5 s
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	15,5 W	0,5 s
64727800	MASTER LEDtube	50 tot 60 Hz	220-240 V	23 W	0,5 s

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)	Power (Rated) (Nom)		Opstarttijd (nom.)
			Ingangsfrequentie		
	1500mm UO 23W 830 T8				
64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	23 W	0,5 s
64731500	MASTER LEDtube	50 tot 60 Hz	220-240 V	23 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)	Power (Rated) (Nom)		Opstarttijd (nom.)
			Ingangsfrequentie		
	1500mm UO 23W 865 T8				
73686600	MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	- Hz	72-110 V	18 W	0,5 s

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Nominal Lifetime (Nom)	
			Schakelcyclus	
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	G13 ROT (Rotating)	50000 h	200.000X
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	G13 ROT (Rotating)	50000 h	200.000X
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200.000X
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200.000X
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200.000X
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	G13 ROT (Rotating)	70000 h	200.000X
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	G13 ROT (Rotating)	70000 h	200.000X
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	G13 ROT (Rotating)	70000 h	200.000X
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	G13 ROT (Rotating)	70000 h	200.000X
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-	-
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200.000X
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200.000X

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Nominal Lifetime (Nom)	
			Schakelcyclus	
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200.000X
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200.000X
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200.000X
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200.000X
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200.000X
64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200.000X
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200.000X
64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200.000X
64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200.000X
64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200.000X
73686600	MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	G13	50000 h	50.000X

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Beam Angle (Nom)	Kleurcode	Lmf bij einde			
				Correlated Color Temperature (Nom)	Color Rendering Index (Nom)	nominale levensduur (nom.)	Luminous Flux (Nom)
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	1575 lm
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	1575 lm
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	160 °	830	3000 K	83	70 %	1000 lm
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	1050 lm
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	1050 lm

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

Order Code	Full Product Name	Beam Angle	Kleurcode	Correlated Color	Color Rendering	Lmf bij einde	Luminous Flux (Nom)
		(Nom)		Temperature (Nom)	Index (Nom)	nominale levensduur (nom.)	
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	2500 lm
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	2500 lm
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	3700 lm
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	3700 lm
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-	-	-	-	-
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	160 °	830	3000 K	83	70 %	2000 lm
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	2100 lm
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	2100 lm
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	160 °	830	3000 K	83	70 %	2900 lm
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	3100 lm
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	3100 lm
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	160 °	830	3000 K	83	70 %	2300 lm
64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	2500 lm
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	2500 lm
64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	160 °	830	3000 K	83	70 %	3400 lm
64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	3700 lm
64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	3700 lm
73686600	MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	240 °	840	4000 K	80	70 %	2700 lm





Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm	Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	-	Buis, dubbelkneeps	59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	-	Buis, dubbelkneeps
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	-	Buis, dubbelkneeps	59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	-	Buis, dubbelkneeps
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	Mat	Buis, dubbelkneeps	59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	-	Buis, dubbelkneeps
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	Mat	Buis, dubbelkneeps	59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	-	Buis, dubbelkneeps
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	Mat	Buis, dubbelkneeps	64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	-	Buis, dubbelkneeps
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	-	Buis, dubbelkneeps	64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	-	Buis, dubbelkneeps
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	-	Buis, dubbelkneeps	64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	-	Buis, dubbelkneeps
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	-	Buis, dubbelkneeps	64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	-	Buis, dubbelkneeps
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	-	Buis, dubbelkneeps	64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	-	Buis, dubbelkneeps
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-	64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	-	Buis, dubbelkneeps
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	-	Buis, dubbelkneeps	73686600	MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	Mat	Buis, dubbelkneeps
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	-	Buis, dubbelkneeps				

Temperatuur

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

Order Code	Full Product Name	T-omgeving (max.)	T-omgeving (min.)	T-Case Maximum (Nom)	T-opslag (max.)	T-opslag (min.)
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	35 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	35 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	35 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	35 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	35 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	35 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	35 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-	-	-	-
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	45 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	45 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	45 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
73686600	MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C



MASTER LEDtube (EM/MAINS)

