



De nieuwe generatie energiebesparende buisverlichting

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor armaturen met electromagnetische voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor klanten die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden uitgebreide energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel; o.a. het gebruikte armatuur.

Voordelen

- Lagere bedrijfskosten dankzij lager energieverbruik
- Lagere onderhoudskosten dankzij de 2-3 maal langere levensduur dan normale fluorescentiebuislampen
- De snelste en gemakkelijkste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; 100% veilig installatieproces

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

Kenmerken

- Halvering van energieverbruik vergeleken met fluorescentiebuislampen (effectieve lichtopbrengst kan wel verschillen)
- Extra lange levensduur van 50.000 uur
- Een zeer hoge efficacy tot 148 Lm/W (bij 1500mm UO LEDtubes)
- Renovatievanger voor bestaande T8-lampen in installaties met elektromagnetische VSA's
- Een bundelbreedte van 160°
- Roterende eindkappen die een optimale retrofit installatie garanderen
- Volledige veiligheidseigenschappen en veiligheidsapparaat voor elektromagnetische bescherming
- Geen kwik


Toepassing

- Parkeerterreinen en -garages
- Magazijnen / koelhuizen / lichtreclame
- Transport- en distributierreinen

Waarschuwingen en veiligheid


- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.

Versions



MASTER LEDtube (EM/MAINS)

Maatschets




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm
MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	25,8 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	25,8 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm
MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	25,8 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm
MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	25,8 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm

A3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

Maatschets



Product	D1	D2	C1
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	3 mm	21,5 mm	34,5 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm
MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Goedkeuring en Toepassing

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1000 uur	Energy Efficiency Label (EEL)
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	12 kWh	A++
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	12 kWh	A++
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	8 kWh	A++
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	8 kWh	A++
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	8 kWh	A++
76393300	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	12 kWh	A+
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	15 kWh	A++
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	15 kWh	A++
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	22 kWh	A++
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	22 kWh	A++
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-
76391900	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	9 kWh	A+
76395700	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	20 kWh	A+
80602900	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	17 kWh	A++
80604300	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	17 kWh	A++

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1000 uur	Energy Efficiency Label (EEL)
80606700	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	24 kWh	A++
80608100	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	24 kWh	A++
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	13 kWh	A++
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	13 kWh	A++
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	13 kWh	A++
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	19 kWh	A++
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	19 kWh	A++
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	19 kWh	A++
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	16 kWh	A++
64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	16 kWh	A++
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	16 kWh	A++
64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	23 kWh	A++
64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	23 kWh	A++
64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	23 kWh	A++
73686600	MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	20 kWh	A++

Regelsystemen en Dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	Nee
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	Nee
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	Nee
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	Nee
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	Nee
76393300	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	Nee
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	Nee
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	Nee
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	Nee
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	Nee
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-
76391900	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	Nee
76395700	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	Nee
80602900	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	Ja
80604300	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
80606700	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	Ja
80608100	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	Ja
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	Nee
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	Nee
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	Nee
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	Nee
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	Nee
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	Nee
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	Nee
64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	Nee
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	Nee
64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	Nee
64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	Nee
64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	Nee
73686600	MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	Nee

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Spanning (nom.)	Power (Rated) (Nom)	Opstarttijd (nom.)
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	12 W	0,5 s
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	12 W	0,5 s
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	8 W	0,5 s
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	8 W	0,5 s
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	8 W	0,5 s
76393300	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	50 tot 60 Hz	220-240 V	12 W	0,5 s
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	14.5 W	0,5 s
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	14.5 W	0,5 s
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	21.5 W	0,5 s
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	21.5 W	0,5 s
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-	-	-
76391900	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	50 tot 60 Hz	220-240 V	8.5 W	0,5 s
76395700	MASTER LEDtube	50 tot 60 Hz	220-240 V	20 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Spanning (nom.)	Power (Rated) (Nom)	Opstarttijd (nom.)
	1500mm 20W833 T8 FOOD				
80602900	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	16.5 W	0,5 s
80604300	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	16.5 W	0,5 s
80606700	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	24 W	0,5 s
80608100	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	24 W	0,5 s
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	12.5 W	0,5 s
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	12.5 W	0,5 s
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	12.5 W	0,5 s
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	18.2 W	0,5 s
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	18.2 W	0,5 s
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	18.2 W	0,5 s
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	15.5 W	0,5 s
64723000	MASTER LEDtube	50 tot 60 Hz	220-240 V	15.5 W	0,5 s

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie (nom.)	Spanning (nom.)	Power (Rated) (Nom)	Opstarttijd (nom.)
	1200mm UO 15.5W 840 T8				
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	15.5 W	0,5 s
64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	23 W	0,5 s
64729200	MASTER LEDtube	50 tot 60 Hz	220-240 V	23 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie (nom.)	Spanning (nom.)	Power (Rated) (Nom)	Opstarttijd (nom.)
	1500mm UO 23W 840 T8				
64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	50 tot 60 Hz	220-240 V	23 W	0,5 s
73686600	MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	-	72-110 V	18 W	0,5 s

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Nominal Lifetime (Nom)	Schakelcyclus
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	G13	50000 h	200.000X
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	G13	50000 h	200.000X
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	G13	60000 h	200.000X
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	G13	60000 h	200.000X
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	G13	60000 h	200.000X
76393300	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	G13	50000 h	50.000X
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	G13	70000 h	200.000X
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	G13	70000 h	200.000X
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	G13	70000 h	200.000X
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	G13	70000 h	200.000X
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-	-
76391900	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	G13	50000 h	50.000X
76395700	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	G13	50000 h	50.000X
80602900	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	G13	50000 h	200.000X
80604300	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	G13	50000 h	200.000X

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Nominal Lifetime (Nom)	Schakelcyclus
80606700	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	G13	50000 h	200.000X
80608100	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	G13	50000 h	200.000X
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	G13	60000 h	200.000X
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	G13	60000 h	200.000X
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	G13	60000 h	200.000X
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	G13	60000 h	200.000X
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	G13	60000 h	200.000X
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	G13	60000 h	200.000X
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	G13	60000 h	200.000X
64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	G13	60000 h	200.000X
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	G13	60000 h	200.000X
64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	G13	60000 h	200.000X
64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	G13	60000 h	200.000X
64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	G13	60000 h	200.000X
73686600	MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	G13	50000 h	50.000X

Eisen aan armatuurontwerp

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

Order Code	Full Product Name	Beam Angle	Correlated Color		Color Rendering	Lmf bij einde	
		(Nom)	Kleurcode	Temperature (Nom)	Index (Nom)	nominale levensduur (nom.)	Luminous Flux (Nom)
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	1575 lm
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	1575 lm
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	160 °	830	3000 K	83	70 %	1000 lm
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	1050 lm
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	1050 lm
76393300	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	-	833	3300 K	83	70 %	1000 lm
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	2500 lm
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	2500 lm
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	3700 lm
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	3700 lm
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-	-	-	-	-
76391900	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	-	833	3300 K	83	70 %	750 lm
76395700	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	-	833	3300 K	83	70 %	1680 lm
80602900	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	240 °	840	4000 K	83	70 %	2100 lm
80604300	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	240 °	865	6500 K	83	70 %	2100 lm
80606700	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	240 °	840	4000 K	83	70 %	3100 lm
80608100	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	240 °	865	6500 K	83	70 %	3100 lm
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	160 °	830	3000 K	83	70 %	2000 lm
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	2100 lm
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	2100 lm
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	160 °	830	3000 K	83	70 %	2900 lm
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	3100 lm
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	3100 lm
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	160 °	830	3000 K	83	70 %	2300 lm
64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	2500 lm
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	2500 lm
64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	160 °	830	3000 K	83	70 %	3400 lm
64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	3700 lm
64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	3700 lm
73686600	MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	240 °	840	4000 K	80	70 %	2700 lm

Mechanische eigenschappen en Behuizing



Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Order Code	Full Product Name	Lampafwerking
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	-	76391900	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	-
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	-	76395700	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	-
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	Mat	80602900	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	-
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	Mat	80604300	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	-
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	Mat	80606700	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	-
76393300	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	-	80608100	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	-
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	-	59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	-
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	-	59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	-
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	-	59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	-
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	-	59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	-
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	-

MASTER LEDtube (EM/MAINS)









Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Order Code	Full Product Name	Lampafwerking
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	-	64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	-
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	-	64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	-
64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	-	64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	-
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	-	73686600	MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	Mat

Temperatuur

Order Code	Full Product Name	T-omgeving (max.)	T-omgeving (min.)	T-Case Maximum (Nom)	T-opslag (max.)	T-opslag (min.)
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	35 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	35 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	35 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
76393300	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	45 °C	-20 °C	45 °C	65 °C	-40 °C
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	35 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	35 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	35 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	35 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-	-	-	-
76391900	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	45 °C	-20 °C	45 °C	65 °C	-40 °C
76395700	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
80602900	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
80604300	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
80606700	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	45 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
80608100	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	45 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	45 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	45 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	45 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
73686600	MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C



MASTER LEDtube (EM/MAINS)



MASTER LEDtube (EM/MAINS)

