



Η κομψότητα συναντά την αποδοτικότητα

MASTER LEDbulb

Οι λαμπτήρες MASTER LEDbulb αποδίδουν ρυθμιζόμενης έντασης φως δημιουργώντας φιλόξενη και ζεστή ατμόσφαιρα. Με τη μοναδική τους σχεδίαση αποδίδουν ομοιόμορφο θερμό λευκό φως και αποτελούν ιδανική πρόταση αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης. Είναι ιδανικοί για εφαρμογές γενικού φωτισμού και κατάλληλοι για δημόσιους χώρους και χώρους υποδοχής, όπως εισόδους ξενοδοχείων, διαδρόμους, σκάλες, όπου τα φώτα παραμένουν συνεχώς ανοιχτά. Είναι σχεδιασμένοι για αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων, προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης διατηρώντας την υψηλή ποιότητα φωτισμού. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με τους περισσότερους ρυθμιστές έντασης φωτισμού (dimmers τύπου leading-edge).

Οφέλη

- Συμβατότητα με υπάρχοντες λαμπτήρες για εύκολη αντικατάσταση
- Έως 80% εξοικονόμηση ενέργειας
- Χαμηλό κόστος συντήρησης

Χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα ρυθμιζόμενης έντασης
- Συμβατοί με μεγάλο εύρος ρυθμιστών έντασης
- Αποδίδουν θερμό λευκό
- χωρίς ακτινοβολία IR και UV

Εφαρμογή

- Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες
- Είσοδοι, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, αίθουσες υποδοχής και αναμονής

MASTER LEDbulb


Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights


Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 5.5-40W E27 A60 CL	60,5 mm	109 mm



Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 5.5-40W B22 A60 CL	60,5 mm	108 mm

Έγκριση και εφαρμογή

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 6 kWh

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Συχνότητα εισόδου 50 έως 60 Hz
Τάση (ονομ.) 220-240 V
Αντίστοιχη ισχύς 40 W
Ισχύς (ονομ.) 5,5 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.) 0,5 s

Γενικές πληροφορίες

Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.) 25000 h
Κύκλος μεταγωγής 50000

Τεχνικός φωτισμός

Κωδικός χρώματος 822-827
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) 2200, 2700 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.) 80
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) 70 %
Φωτεινή ροή (ονομ.) 470 lm

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα Διαφανής (CL)
Σχήμα λαμπτήρα A60

Θερμοκρασία

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) 80 °C

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Λυχνιολαβή
30630100	MASTER LEDbulb DT 5.5-40W E27 A60 CL	E27
30624000	MASTER LEDbulb DT 5.5-40W B22 A60 CL	B22

