



MASTER LEDbulb GLOW offre un effetto luminoso a intensità regolabile per creare un'atmosfera calda ed accogliente.

MASTER LEDbulb

Il design esclusivo consente l'irradiazione di una luce calda in tutte le direzioni, offrendo così una valida alternativa alle lampade a incandescenza. MASTER LEDbulb GLOW genera una luce morbida, calda e regolabile ed è ideale per soluzioni di illuminazione generica nel settore ricettivo. Questo prodotto è particolarmente adatto alle aree destinate al pubblico quali atrii, corridoi e scale, dove la luce rimane costantemente accesa. Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di supporto E27 e progettata per la sostituzione diretta di lampadine a incandescenza, MASTER LEDbulb GLOW offre un eccezionale risparmio di energia e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce. Questo prodotto può essere utilizzato con i dimmer a taglio di fase ascendente (leading edge), in modo da ottenere la massima efficienza e consentire ai proprietari di strutture ricettive di ammortizzare entro un anno l'investimento effettuato.

Vantaggi

- Risparmio energetico fino all'80%
- Facilità di sostituzione
- Costi di manutenzione minimizzati

MASTER LEDbulb

Caratteristiche

- Regolabile
- Compatibile con i più diffusi dimmer
- Luce bianca calda
- Durata di vita da 25.000 a 45.000 ore
- Luce priva di raggi UV ed IR


Applicazione

- Hotel, ristoranti, bar
- Atrii, corridoi, scale

Versions






Disegno tecnico



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL | 60 mm | 110 mm |
| MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR | 60 mm | 110 mm |

MASTER LEDbulb

Disegno tecnico



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | 60 mm | 110 mm |

| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR | 77 mm | 142 mm |

| Product | D | C |
|---------------------------------|-------|--------|
| MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL | 60 mm | 110 mm |

MASTER LEDbulb

Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL) A+

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile Si

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

Tensione (Nom) 220-240 V

Informazioni generali

Attacco E27

Durata nominale (Nom) 25000 h

Durata specificata (ore) 25000 h

Dati tecnici di illuminazione

Temperatura di colore correlata (Nom) 2200-2700 K

LLMF a fine durata nominale (Nom) 70 %

Approvazione e applicazione

| Order Code | Full Product Name | Consumo energetico kWh/1000 h |
|------------|--|-------------------------------|
| 48128800 | MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL | 6 kWh |
| 48132500 | MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL | 9 kWh |
| 70709800 | MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR | 6 kWh |
| 70711100 | MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | 9 kWh |
| 82618800 | MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR | 12 kWh |

Funzionamento e parte elettrica

| Order Code | Full Product Name | Potenza (Specificata) (Nom) | Tempo di avvio (Nom) |
|------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 48128800 | MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL | 6 W | 0,5 s |
| 48132500 | MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL | 8.5 W | 0,5 s |
| 70709800 | MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR | 5.5 W | 0,3 s |

| Order Code | Full Product Name | Potenza (Specificata) (Nom) | Tempo di avvio (Nom) |
|------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 70711100 | MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | 9 W | 0,3 s |
| 82618800 | MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR | 12 W | 0,1 s |

Informazioni generali

| Order Code | Full Product Name | Ciclo di commutazione on/off |
|------------|--|------------------------------|
| 48128800 | MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL | 50.000 X |
| 48132500 | MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL | 50.000 X |
| 70709800 | MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR | 100.000 X |

| Order Code | Full Product Name | Ciclo di commutazione on/off |
|------------|--|------------------------------|
| 70711100 | MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | 100.000 X |
| 82618800 | MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR | 100.000 X |

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Angolo del fascio (Nom) | Codice colore | Indice di resa dei colori (Nom) | Flusso luminoso (Nom) |
|------------|--|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 48128800 | MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL | - | 822-827 | 80 | 470 lm |
| 48132500 | MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL | - | 822-827 | 80 | 806 lm |
| 70709800 | MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR | 200 ° | 922-927 | 90 | 470 lm |

| Order Code | Full Product Name | Angolo del fascio (Nom) | Codice colore | Indice di resa dei colori (Nom) | Flusso luminoso (Nom) |
|------------|--|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 70711100 | MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | 200 ° | 922-927 | 90 | 806 lm |
| 82618800 | MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR | 200 ° | 922-927 | 90 | 1055 lm |

MASTER LEDbulb

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Flusso luminoso (specificato) (Nom) |
|------------|--|-------------------------------------|
| 48128800 | MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL | 470 lm |
| 48132500 | MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL | 806 lm |
| 70709800 | MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR | 470 lm |

| Order Code | Full Product Name | Flusso luminoso (specificato) (Nom) |
|------------|--|-------------------------------------|
| 70711100 | MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | 806 lm |
| 82618800 | MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR | 1055 lm |

Meccanica e corpo

| Order Code | Full Product Name | Finitura lampadina | Forma lampadina |
|------------|--|--------------------|-----------------|
| 48128800 | MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL | Chiara (CL) | A60 |
| 48132500 | MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL | Chiara (CL) | A60 |
| 70709800 | MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR | Smerigliata (FR) | A60 |

| Order Code | Full Product Name | Finitura lampadina | Forma lampadina |
|------------|--|--------------------|-----------------|
| 70711100 | MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | Smerigliata (FR) | A60 |
| 82618800 | MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR | Smerigliata (FR) | A67 |

Temperatura

| Order Code | Full Product Name | Temp. massima involucro (Nom) |
|------------|--|-------------------------------|
| 48128800 | MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL | 85 °C |
| 48132500 | MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL | 110 °C |
| 70709800 | MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR | 70 °C |
| 70711100 | MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | 85 °C |
| 82618800 | MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR | 80 °C |

