



Eleganța întâlnește eficiența

MASTER LEDbulb

Gama MASTER LEDbulb oferă un efect de reglare a intensității incandescenței pentru o atmosferă primitoare, caldă, ceea ce o face ideală pentru aplicații de iluminat general în industria hotelieră. Designul unic radiază lumină caldă în toate direcțiile, oferind o adevărată alternativă pentru lămpile cu incandescență. Aceste lămpi sunt adecvate în special pentru zonele publice, cum ar fi holurile, coridoarele, casa scârilor, unde lumina este permanent aprinsă. Compatibile cu corpurile de iluminat existente cu dulie de tip E27 și concepute pentru înlocuirea pe vechile instalații a becurilor incandescente, MASTER LEDbulb oferă economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere, fără niciun compromis în privința calității luminii. Pot fi folosite împreună cu cele mai multe variatoare „leading edge”, asigurând un randament și mai mare și în același timp ajutând la crearea atmosferei dorite.

Beneficii

- Montare ușoară în locul lămpilor existente, ideale pentru aplicații de iluminat general
- Construcție unică și efect de lumină care reproduce calitatea luminii oferită de lămpile cu incandescență
- Costuri de energie reduse cu până la 80% comparativ cu becurile incandescente tradiționale

Caracteristici

- Caracteristica de reglare treptată a intensității luminoase permite atenuarea nivelurilor de lumină la tonuri mai calde decât cele ale lămpilor tradiționale.
- Gamă cu reglarea intensității luminoase compatibilă cu o gamă largă de variatoare
- Durata de viață de 25.000 ore
- Valoare CRI ridicată (CRI 90)
- Lumină fără UV și IR

MASTER LEDbulb


Cerere

- Hoteluri, restaurante, baruri, cafenele
- Holuri, coridoare, casa scărilor, zone de recepție

Versions







Cote



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR	70,6 mm	137,2 mm
MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 mm	110 mm
MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	70,6 mm	137,2 mm
MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	60 mm	110 mm

MASTER LEDbulb

Cote



Product	D	C
MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60 mm	110 mm

Product	D	C
MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	77 mm	142 mm
MASLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR	77 mm	142 mm

Product	D	C
MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Product	D	C
MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	60 mm	110 mm

MASTER LEDbulb

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL) A+

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Da

Operating and Electrical

Tensiune (nom.) 220-240 V

General Information

Durată de viață nominală (nom.) 25000 h

Durată de viață nominală (ore) 25000 h

Light Technical

Temperatură de culoare corelată (nom.) 2200-2700 K

Factorul de menținere a fluxului 70 %

luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h
48130100	MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	6 kWh
48128800	MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	6 kWh
48132500	MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	9 kWh
55555200	MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR	15 kWh
55551400	MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	11 kWh

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h
70709800	MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	6 kWh
70711100	MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	9 kWh
82618800	MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	12 kWh
82620100	MASLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR	15 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Frecvență de intrare	Echivalent putere	Putere (Evaluată) (nom.)	Țimp de pornire (nom.)
48130100	MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	De la 50 până la 60 Hz	40 W	6 W	0,5 s
48128800	MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	De la 50 până la 60 Hz	40 W	6 W	0,5 s
48132500	MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	De la 50 până la 60 Hz	60 W	8,5 W	0,5 s
55555200	MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR	De la 50 până la 60 Hz	100 W	15 W	0,5 s
55551400	MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	De la 50 până la 60 Hz	75 W	11 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Frecvență de intrare	Echivalent putere	Putere (Evaluată) (nom.)	Țimp de pornire (nom.)
70709800	MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	De la 50 până la 60 Hz	40 W	5,5 W	0,3 s
70711100	MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	De la 50 până la 60 Hz	60 W	9 W	0,3 s
82618800	MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	De la 50 până la 60 Hz	75 W	12 W	0,1 s
82620100	MASLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR	-	100 W	15 W	0,1 s

General Information

MASTER LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare	Ciclu de comutare
48130100	MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	B22	50000X
48128800	MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	E27	50000X
48132500	MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	E27	50000X
55555200	MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR	E27	50000X
55551400	MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	E27	50000X
70709800	MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	E27	100000X

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare	Ciclu de comutare
70711100	MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	E27	100000X
82618800	MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	E27	100000X
82620100	MASLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR	E27	100000X

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribu ie luminoasă (nom.)	Cod culoare	Indice de redare a culorii (nom.)	Flux luminos (nom.)	Flux luminos (Evaluat) (nom.)
48130100	MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	-	822-827	80	470 lm	470 lm
48128800	MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	-	822-827	80	470 lm	470 lm
48132500	MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	-	822-827	80	806 lm	806 lm
55555200	MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR	-	822-827	80	1521 lm	1521 lm
55551400	MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	-	822-827	80	1055 lm	1055 lm
70709800	MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	200 °	922-927	90	470 lm	470 lm
70711100	MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	200 °	922-927	90	806 lm	806 lm
82618800	MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	200 °	922-927	90	1055 lm	1055 lm
82620100	MASLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR	200 °	922-927	90	1521 lm	1521 lm


Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
48130100	MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	Clar (CL)	A60
48128800	MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	Clar (CL)	A60
48132500	MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	Clar (CL)	A60
55555200	MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR	-	A67
55551400	MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	-	A67

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
70709800	MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	Mat (FR)	A60
70711100	MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	Mat (FR)	A60
82618800	MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	Mat (FR)	A67
82620100	MASLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR	Mat (FR)	A67

Temperature

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
48130100	MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	85 °C
48128800	MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	85 °C
48132500	MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	110 °C
55555200	MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR	105 °C
55551400	MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	100 °C
70709800	MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	70 °C
70711100	MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	85 °C
82618800	MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	80 °C
82620100	MASLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR	80 °C



MASTER LEDbulb

