



# Светодиодная лампа MASTER LEDbulb - изящна и и энергоэффективна

## MASTER LEDbulb

Диммируемые лампы MASTER LEDbulb позволяют создавать уютную, теплую атмосферу, что делает их идеальным решением для применения в индустрии гостеприимства. Благодаря уникальной конструкции ламп, теплый свет распространяется во всех направлениях, что делает их прекрасной заменой лампам накаливания. Такие лампы отлично подходят для общественных мест, где освещение работает круглосуточно, например, в холлах, коридорах, на лестницах. Лампа MASTER LEDbulb совместима со светильниками с патроном E27 и разработана специально для замены ламп накаливания, обеспечивая значительную экономию электроэнергии и минимизируя расходы на обслуживание без снижения качества освещения. Лампы могут использоваться с большинством современных типов диммеров, что позволяет увеличить энергоэффективность, создавая при этом комфортную атмосферу.

### Преимущества

- Экономия электроэнергии до 80 % по сравнению с лампами накаливания
- Низкие расходы на эксплуатацию
- Прямая замена лампам накаливания

### Характеристики

- Диммируемая
- Совместима с различными типами диммеров
- Излучает теплый белый свет
- Имеет срок службы от 25,000 до 45,000 ч
- Отсутствие УФ- и ИК- излучений

# MASTER LEDbulb


## Применение

- Гостиницы, рестораны, бары, кафе
- Холлы, коридоры, лестницы, зоны ресепшн

## Versions



## Чертеж размеров



| Product                               | D       | C        |
|---------------------------------------|---------|----------|
| MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR | 70,6 mm | 137,2 mm |
| MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR  | 70,6 mm | 137,2 mm |

# MASTER LEDbulb

## Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL) A+

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота 50–60 Hz

Напряжение (ном.) 220–240 V

Время включения (ном.) 0,5 s

## Общая информация

Цоколь E27

Номинальный срок службы (ном.) 25000 h

Срок службы (часов) 25000 h

Цикл переключения 50000X

## Технические характеристики освещения

Код цвета 822–827

Коррелированная цветовая температура (ном.) 2200–2700 K

Коэффициент цветопередачи (ном.) 80

Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.) 70 %

## Механические компоненты и корпус

Форма колбы A67

## Соответствие требованиям и область применения

| Order Code   | Full Product Name                     | Энергопотребление кВт-час/1000 ч |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 929001184402 | MAS LEDbulb DT 15–100W A67 E27 827 FR | 15 kWh                           |
| 929001200502 | MAS LEDbulb DT 11–75W A67 E27 827 FR  | 11 kWh                           |

## Эксплуатационные и электрические характеристики

| Order Code   | Full Product Name                     | Эквивалент мощности | Мощность (номинальная) (ном.) |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 929001184402 | MAS LEDbulb DT 15–100W A67 E27 827 FR | 100 W               | 15 W                          |

| Order Code   | Full Product Name                    | Эквивалент мощности | Мощность (номинальная) (ном.) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 929001200502 | MAS LEDbulb DT 11–75W A67 E27 827 FR | 75 W                | 11 W                          |

## Технические характеристики освещения

| Order Code   | Full Product Name                     | Светоотдача (ном.) | Светоотдача (номинальная) (ном.) |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 929001184402 | MAS LEDbulb DT 15–100W A67 E27 827 FR | 1521 lm            | 1521 lm                          |

| Order Code   | Full Product Name                    | Светоотдача (ном.) | Светоотдача (номинальная) (ном.) |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 929001200502 | MAS LEDbulb DT 11–75W A67 E27 827 FR | 1055 lm            | 1055 lm                          |

## Температура

| Order Code   | Full Product Name                     | Температура корпуса максимальная (ном.) |
|--------------|---------------------------------------|---|
| 929001184402 | MAS LEDbulb DT 15–100W A67 E27 827 FR | 105 °C                                  |
| 929001200502 | MAS LEDbulb DT 11–75W A67 E27 827 FR  | 100 °C                                  |

