



# La solución ideal para la iluminación focalizada

## MASTER VALUE LEDspot LV

Philips MASTER VALUE MR16 es la serie de reemplazos para las MR16 halógenas de baja tensión (12 VCA). No solo utilizan la solución patentada de Philips para garantizar la mayor compatibilidad posible con los transformadores electrónicos halógenos estándares de 12 V, sino que además proporcionan una intensidad de haz equivalente a la de las lámparas MR16 halógenas de 50 W de Philips. El formato de Philips MASTER Value LED MR16 garantiza un formato del 100 % en la parte posterior de la lámpara (formato exacto con lámparas halógenas).

### Beneficios

- Hasta 80 % de ahorro en energía en comparación con las lámparas halógenas
- Amplia compatibilidad con transformadores
- Renovable con lámparas halógenas MR16 de baja tensión con toma GU5.3

### Características

- Rango de atenuación
- Controlador inteligente patentado
- Mecanismo de movimiento de aire (refrigeración activa con ventilador) con niveles de sonido muy bajos
- Vida útil de 25.000
- Sin UV y haz de luz frío (sin IR), lo que la hace apta para iluminar objetos sensibles al calor (alimentos, materiales orgánicos, cuadros, etc.)

### Aplicaciones


- Ideal para iluminación de acentuación en hoteles, hospitales, tiendas y museos (por ejemplo, pisos, ascensores, exhibidores)

# MASTER VALUE LEDspot LV

## Versions




## Plano de dimensiones




Product	D	C
MASTER LED 7-50W 927 MR16 36D Dim	51 mm	51 mm

## Light Distribution Diagrams



# MASTER VALUE LEDspot LV

## Accent Diagrams



## Beam Diagrams

