



El reemplazo perfecto para las dicroicas halógenas de tensión de red

MASTER VALUE LEDspot MV

MASTER VALUE LEDspot MV brinda un haz de acentuación cálido como las luces halógenas y es la opción perfecta para la iluminación de focalización. Gracias a su IRC alto, proyecta colores más naturales, lo que permite crear ambientes más acogedores y confortables para aplicaciones residenciales y de hotelería, y resaltar la belleza de la mercadería en los comercios. Las LEDspots tienen la apariencia y el estilo familiar de las dicroicas de vidrio, ya que mantienen la belleza clásica de estas y le suman el buen rendimiento de la tecnología LED. La función de graduación de luz permite crear la atmósfera deseada con una amplia selección de reguladores de intensidad.

Beneficios

- Primera dicroica de vidrio DimTone con IRC 90 en el mercado
- Reemplazo perfecto para las lámparas GU10 tradicionales, que se prohibieron en septiembre de 2016 según la directiva ErP
- La mejor réplica de una dicroica halógena para crear distintas atmósferas

Características

- DimTone: mientras más regulas la intensidad, más cálida se tornará la luz
- Compatible con una amplia variedad de reguladores de intensidad
- Vida útil de 25 000 horas
- Ampliación de haz con definición clara
- Luz sin UV ni IR: disminución de temperatura y protección de objetos sensibles al calor

MASTER VALUE LEDspot MV


Aplicaciones

- Hotelería: habitación de huéspedes, pasillos, vestíbulo, área de recepción, restaurantes, bares, cafés
- Hogar: comedor, dormitorios, salón
- Comercio: exposiciones, vitrinas, tiendas, vestidores

Versions



Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

MASTER VALUE LEDspot MV

Aprobación y aplicación

Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+

Controles y regulación

Regulable	Sí
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Voltaje (nom.)	220-240 V
Equivalente de potencia	50 W
Potencia (nominal) (nom.)	4.9 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo	GU10
Vida útil nominal (nom.)	25000 h
Vida útil nominal (horas)	25000 h
Ciclo de conmutación	50000X

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Ángulo de haz (nom.)	36 °
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	90
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Ángulo de haz nominal	36 °

Temperatura


Temperatura máxima (nom.)	80 °C
---------------------------	-------

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)	Flujo lumínico (nominal)
929001348812	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	927	2700 K	395 lm	395 lm
929001349012	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	940	4000 K	420 lm	420 lm


Rendimiento inicial (conforme con IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Intensidad luminosa (nom.)
929001348812	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	650 cd
929001349012	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	700 cd




MASTER VALUE LEDspot MV

Accent Diagrams



MASTER LEDspotMV 50W GU10 36D 355lm

Beam Diagrams



MASTER LEDspotMV 50W GU10 36D 355lm

