



Değer ve performansın en uygun birleşimi olan MASTER Value LEDspot MV, spot aydınlatma için mükemmel bir seçimdir.

MASTER LEDspot MV

Sağladığı sıcak, halojen benzeri vurgu ışığı ile MASTER LEDspot GU10, konaklama sektöründe spot aydınlatma (yürüyüş yolu, koridor, asansör lobileri, sergileme bölmeleri ve kabinleri) için idealdir. Özellikle ışığın 7 gün 24 saat açık kaldığı lobiler, koridorlar ve merdivenler gibi ortak alanlar için çok uygundur. MASTER LEDspot GU10, büyük enerji tasarrufu sağlar ve aydınlatma parlaklığından ödün vermeden bakım giderlerini en düşük düzeye indirerek, konaklama tesisi sahiplerinin yaptıkları yatırımı bir sene içinde amorti etmesine olanak tanır. GU10 duyuna sahip mevcut armatürlerin pek çoğuyla uyumludur ve 35 ya da 50 W halojen lambalar için bir yükseltme alternatifi olarak tasarlanmıştır.

Faydaları

- %85 enerji tasarrufu
- Bir sene içinde yatırım amortismanı

MASTER LEDspot MV

Özellikler

- Dimmer anahtarlar ile uyumlu
- 25.000 ila 45.000 saat kullanım ömrü
- Vurgu aydınlatması
- Isıya duyarlı nesneler için koruma ve daha az ısı sağlamak amacıyla UV'siz ve IR'siz ışık


Uygulama

- Konaklama
- Perakende
- Konut

Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	50 mm	56 mm

MASTER LEDspot MV

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	GU10
Anahtar Döngüsü	50.000
Nominal kullanım ömrü	25.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	90
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Güç Tüketimi	6,2 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarla
----------------	---------------------------------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	PAR16
--------------	-------

Onay ve Uygulama

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	7 kWh
------------------------------	-------

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Işın Açısı (Nom)	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
66271400	MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	36 °	2700 K	922-927	575 lm
70609800	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	120 °	3000 K	930	650 lm
70611100	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	120 °	4000 K	940	680 lm

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Işık Yoğunluğu (Nom)
66271400	MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	950 cd
70609800	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	200 cd

Order Code	Full Product Name	Işık Yoğunluğu (Nom)
70611100	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	200 cd


Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Eşleniği
66271400	MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	80 W
70609800	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	-


Order Code	Full Product Name	Güç Eşleniği
70611100	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	-

Sıcaklık


Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
66271400	MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	75 °C
70609800	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	80 °C
70611100	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	80 °C



MASTER LEDspot MV




Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT
6.2-80W GU10 927 36D

Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 6.2-80W
GU10 927 36D

