



Energooszczędna alternatywa do oświetlania przestrzeni publicznych

MASTER LEDspot PAR

Te lampy PAR nowej generacji mają wytrzymałą konstrukcję i wiązkę światła w kolorze ciepłej bieli, dzięki czemu są idealne do oświetlenia ogólnego w hotelach. Do wyboru są wersje z przyciemniaczem i bez przyciemniacza. Szczególnie dobrze sprawdzają się w miejscach takich jak hotele, korytarze i klatki schodowe, czyli tam, gdzie światło świeci się nieustannie.

Korzyści

- Do 80% zaoszczędzonej energii w porównaniu z lampami halogenowymi
- Umożliwiający wymianę i kompatybilne z istniejącymi oprawami z gniazdem E27
- Niższe koszty konserwacji

Cechy


- Żywotność rzędu 45 000 godzin
- Funkcja ściemniania (z wyjątkiem PAR38 OD)
- Brak promieniowania UV i IR, mniejsza emisja ciepła i ochrona przedmiotów wrażliwych na wysokie temperatury
- Nie zawierają rtęci ani materiałów niebezpiecznych — zgodność z dyrektywą RoHS

MASTER LEDspot PAR


Zastosowanie

- Hotele, restauracje, bary, kawiarnie, muzea, sklepy, galerie sztuki, hole, korytarze, klatki schodowe, łazienki, recepcje, wystawy, szafy ekspozycyjne


Wersje



Rysunki techniczne



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	68 mm	87 mm



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	124 mm	130 mm

MASTER LEDspot PAR

Sterowanie i Ściemnianie

Funkcja ściemniania	Tylko z niektórymi ściemniaczami
---------------------	----------------------------------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Napięcie (Nom)	220-240 V
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Informacje ogólne

Trzonek	E27
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	50000

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu światła (Nom)	25 °
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Zatwierdzenie i Aplikacja

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
76850800	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	6 kWh
76870600	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	13 kWh

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (Nom)
76850800	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	50 W	6 W

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (Nom)
76870600	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	100 W	13 W

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień świetlny (Nom)	Światłość (Nom)
76850800	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	840	4000 K	540 lm	1500 cd

Order Code	Full Product Name	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień świetlny (Nom)	Światłość (Nom)
76870600	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	827	2700 K	1000 lm	3500 cd

Mechanika i korpus


Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
76850800	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	PAR20

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
76870600	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	PAR38


Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
76850800	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	60 °C
76870600	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	75 °C



MASTER LEDspot PAR



Accent Diagrams




LEDspots MAS 6W PAR20 E27 840 25D




LEDspots MAS 13W PAR38 E27 827 25D

Rozsył



LEDspots MAS 6W PAR20 E27 840 25D



LEDspots MAS 13W PAR38 E27 827 25D

