




PowerVision – φωτισμός υψηλής απόδοσης με προβολείς

PowerVision MVF024

Το PowerVision είναι ένας προβολέας υψηλής απόδοσης, γενικής εφαρμογής για φωτισμό αθλητικών χώρων, γενικό φωτισμό υπαίθριων χώρων και φωτισμό προσόψεων. Αυτό το συμπαγές φωτιστικό κατανέμει ομοιόμορφα, με ακρίβεια και αποδοτικά, μια ευρεία, μεσαία ή στενή δέσμη χαμηλής θάμβωσης. Με το λαμπτήρα MHN-LA 2000W/842, η φυσική απόδοση χρωμάτων ($R_a = 80$) και η άνετη ατμόσφαιρα ($T_c = 4200\text{ K}$) είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές λήψεις. Με το λαμπτήρα MHN-LA 2000W/956, καλύπτονται οι υψηλότερες διεθνείς απαιτήσεις CTV ($R_a = 90$, $T_c = 5600\text{ K}$). Μια ενσωματωμένη ποδιά στη συναρμογή του ανακλαστήρα ελαχιστοποιεί το φως εκτός πεδίου και τη θάμβωση. Ενσωματωμένο οπτικό σύστημα, όργανα λειτουργίας και λαμπτήρας σε ένα μόνο περίβλημα, που εξασφαλίζει υψηλή απόδοση δέσμης και καλά ελεγχόμενη δέσμη. Η ενσωματωμένη ποδιά στη συναρμογή του ανακλαστήρα ελαχιστοποιεί το φως εκτός πεδίου και τη θάμβωση. Η στιβαρή, παντός καιρού κατασκευή του φωτιστικού έχει σχεδιαστεί για εύκολη σκόπευση, απλή διαδικασία καθαρισμού και γρήγορη επισκευή.

Οφέλη

- Προβολέας υψηλής απόδοσης, γενικής εφαρμογής για φωτισμό αθλητικών χώρων, γενικό φωτισμό υπαίθριων χώρων και φωτισμό προσόψεων
- Το συμπαγές φωτιστικό κατανέμει ομοιόμορφα, με ακρίβεια και αποδοτικά, μια ευρεία, μεσαία ή στενή δέσμη χαμηλής θάμβωσης, με ελάχιστο φως εκτός πεδίου και ελάχιστη θάμβωση
- Οι διαθέσιμοι λαμπτήρες MHN προσφέρουν φυσική απόδοση χρωμάτων και άνετη ατμόσφαιρα κατάλληλη για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές λήψεις, με κάλυψη των υψηλότερων διεθνών απαιτήσεων CTV

Χαρακτηριστικά

- Ανθεκτική, μικρή κατασκευή για όλες τις καιρικές συνθήκες
- Ενσωματωμένα οπτικά συστήματα, όργανα λειτουργίας και λαμπτήρας σε ένα και μόνο περίβλημα
- Δέσμη χαμηλής θάμβωσης ευρείας, μεσαίας ή στενής δέσμης
- Απόδοση χρωμάτων: Ra = 80; θερμοκρασία χρώματος: 4200 K
- Στρέφεται με ευκολία προς την κατεύθυνση που θέλετε


Εφαρμογή

- Αθλητικοί χώροι
- Χώροι στάθμευσης
- Διάχυτος αρχιτεκτονικός φωτισμός
- Βιομηχανικοί χώροι

Versions



Λεπτομέρειες για το προϊόν



PowerVision MVF024

Γενικές πληροφορίες

Σήμανση CE	CE mark
Σήμανση ENEC	ENEC mark
Σύστημα ελέγχου	CONV
Αριθμός πηγών φωτός	1
Τύπος οπτικού συστήματος	Medium beam
Κωδικός ονομασίας σειράς	MVF024

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Χρώμα	-
-------	---

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Χρώμα πηγής φωτός	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Ισχύς λαμπτήρα
29138400	MVF024 MHN-FC2000W/740 400V MB SI	740 neutral white	MHN-FC	2000 W

Order Code	Full Product Name	Χρώμα πηγής φωτός	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Ισχύς λαμπτήρα
41630200	MVF024 SON-T1000W MB SI	-	SON-T	1000 W

