



PowerVision – korkean suorituskyvyn valonheitinvalaistusta

PowerVision MVF024

PowerVision on suorituskykyinen, yleiskäyttöinen valonheitin urheiluvalaistukseen, aluevalaistukseen ja julkisivujen valaistukseen. Pienikokoinen valaisin tuottaa leveän, keskisuuren tai kapean valonjaon tasaisesti, tarkasti ja tehokkaasti. MHN-LA 2000W/842 -lampun luonnollinen värinasto (Ra = 80) ja värlämpötila (Tc = 4200 K) sopivat hyvin televisioon ja filmaukseen. MHN-LA 2000W/956 -lamppu täyttää korkeimmat kansainväliset CTV-vaatimukset (Ra = 90, Tc = 5600 K). Heijastimen sisäinen valonrajain minimoi häiriövalon ja häikäisyn. Integroitu optiikka, liitäntälaitte ja lamppu sijaitsevat yhdessä kotelossa, mikä varmistaa tehokkaan, hyvin hallitun valokeilan. Valaisimen vankka säänkestävä rakenne on suunniteltu helppoa suuntausta, yksinkertaista puhdistusta ja nopeaa huoltoa ajatellen.

Hyödyt

- Erittäin tehokas yleiskäyttöinen valonheitin urheiluvalaistukseen, yleiseen aluevalaistukseen ja julkisivujen valaistukseen
- Pienikokoinen valaisin tuottaa tasaisen, leveän, keskileveän tai kapean valokeilan tarkasti ja tehokkaasti ilman hukkalampua tai häikäisyä.
- Saatavilla olevat MHN-lamput toistavat värit luonnollisesti ja luovat miellyttävän ilmapiirin, joka soveltuu televisioon ja kuvaamiseen ja täyttää tiukimmatkin kansainväliset CTV-tekniikkaa koskevat vaatimukset

Ominaisuudet

- Vankka, pieni, säänkestävä rakenne.
- Integroitu optiikan, liitäntälaitteen ja lampun järjestelmä yhdessä rungossa.
- Vähän häikäisevä leveä, keskileveä tai kapea valokeila.
- Värinasto: Ra = 80, värlämpötila: 4 200 K
- Helppo suunnata.

Käyttökohteet

- Urheilu
- Pysäköintialueet
- Arkkitehtoninen valonheitinvalaistus
- Teollisuusalueet

Spesifikaatiot

Tyyppi	MVF024
Valonlähde	Purkauslamput: - 1 x MASTER MHN-FC / XW / 1000, 2000 W - 1 x MASTER MHN-LA / XWH / 2000 W - 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 1000 W - 1 x SON-T/ E40 / 1000 W
Valonlähde mukana	Kyllä (K tai valon väri 740, 842 tai 956)
Optiikka	Kapea valonjako (NB) Keskileveä valonjako (MB) Leveä valonjako (WB)
Sytytin	Sarja (SI), integroitu Yleissytytin (SP), ulkoinen erillisellä kytkentäalustalla (ZVF320) Samansuuntainen (PA), ulkoinen erillisellä kytkentäalustalla (ZVF320)
Lisävarusteet	Kytkeäntäkotelo (H), jossa 1000 W:n lamppuversiot ulkotilojen korkeampaa ympäristölämpötiloja varten
Materiaalit ja pintakäsittely	Runko ja takakansi: painevalettu, korroosionkestävä alumiini Lasi: karkaistu, 1,6 mm paksu (2000 W:n versiot), karkaistu, 3 mm paksu (1000 W:n versiot) Kiinnitysanka: kuumasinkitty teräs Heijastin: eloksoitua alumiinia, kirkastettu 99,99 % Kiinnikkeet: ruostumaton teräs Pintana maalaamaton alumiini


Asennus	Asennus pylväsorteen, kattoon, seinään tai lattiaan Astelevyn mittakaava ja yksinkertainen suuntauslaite integroitu esikohdistamista varten Ympäristön lämpötila ulkotiloissa: 35 °C (40 °C sisätiloissa käytettäessä 1000 W:n lamppuversioita ulkoista kytkentäkoteloa) Vetokerroin (Cx): 1.08 Heijastettu alue 65°:n asennossa: 0,30 m Säätövara vaakasuunnasta: -90 / +90° asennuskiinnikkeessä 360°:n säätö
Huolto	Pääsy sisäosiin avaamalla takakannen kiinnikkeet (lampunvaihto ilman työkaluja) Turvakatkaisin katkaisee virran, kun 2000 W:n valaisin avataan (vaatii lisäkontaktorin – muu toimittaja) Ei sisäpuolista huoltoa
Lisätarvikkeet	Ulkoinen häikäisysoja (ZVF024)
Huomautukset	Varustettu alumiinisella kytkentäkotelolla ja syyttimellä, jotka on asennettu erilliseen kytkentäalustaan (ZVF320) Suojaverkko estää suurta lasia putoamasta (2000 W -versioissa) lasin särkyessä Esijohdotettu 220 - 240 V / 50 Hz tai 380 - 415 V / 50 Hz on saatavana, tilattava erikseen
Käyttökohteita	Urheiluväläistus, pysäköintialueet, arkkitehtoninen valonheitinvalaistus, teollisuusalueet

Versions



PowerVision MVF024

Tuotetiedot



Helppo lampunvaihto saranoidun takakannen kautta, heittimen suuntaus ei muutu

Lisätarvikkeet

Ordercode 26575900



Yleistä tietoa

CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Liitäntälaitte	Konventionaalinen
Valonlähteiden määrä	1
Tuoteperheen koodi	MVF024

Mekaaniset tiedot ja runko

Väri	-
------	---

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Lamppuperheen koodi	Lampun teho	Optiikan tyyppi	Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Lamppuperheen koodi	Lampun teho	Optiikan tyyppi
02744900	MVF024 MHN-LA2000W 400V WB SI	-	MHN-LA	2000 W	Leveä keila	29138400	MVF024 MHN-FC2000W/740 400V MB SI	740 Neutraali valkoinen	MHN-FC	2000 W	Keskileveä keila
54783100	MVF024 MHN-LA2000W/842 400V MB SI	842 Neutraali valkoinen	MHN-LA	2000 W	Keskileveä keila	29139100	MVF024 MHN-FC2000W/740 400V WB SI	740 Neutraali valkoinen	MHN-FC	2000 W	Leveä keila
29137700	MVF024 MHN-FC2000W/740 400V NB SI	740 Neutraali valkoinen	MHN-FC	2000 W	Kapea keila	29252700	MVF024 MHN-FC1000W/740 230V NB SI	740 Neutraali valkoinen	MHN-FC	1000 W	Kapea keila

PowerVision MVF024

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Lamppuperheen koodi	Lampun teho	Optiikan tyyppi
29253400	MVF024 MHN-FC1000W/740 230V MB SI	740 Neutraali valkoinen	MHN-FC	1000 W	Keskileveä keila
29254100	MVF024 MHN-FC1000W/740 230V WB SI	740 Neutraali valkoinen	MHN-FC	1000 W	Leveä keila

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Lamppuperheen koodi	Lampun teho	Optiikan tyyppi
41632600	MVF024 SON-T1000W K WB SI	-	SON-T	1000 W	Leveä keila
41633300	MVF024 SON-T1000W K MB SI	-	SON-T	1000 W	Keskileveä keila
41634000	MVF024 SON-T1000W K NB SI	-	SON-T	1000 W	Kapea keila

