




PowerVision – high-performance floodlighting

PowerVision MVF024

-

Avantages

- High-performance, general-purpose floodlight for sports lighting, general area lighting and facade illumination
- Compact luminaire distributes a low-glare, wide, medium or narrow beam evenly, accurately and efficiently, with minimal spill light and glare
- Available MHN lamps offer natural color rendering and comfortable atmosphere well suited to TV and filming, or even meeting the highest international CTV requirements

Fonctions

- Construction robuste et compacte, résistante aux intempéries
- Système intégré d'optiques, d'appareillage et de lampe dans un seul boîtier
- Faisceau intensif, semi-intensif ou extensif à faible éblouissement
- Rendu des couleurs : Ra = 80; température de couleur : 4200 K
- Orientation aisée

Application

- Complexes sportifs
- Parkings
- Éclairage architectural par projecteur
- Zones industrielles

Descriptions

Type	MVF024
------	--------


Lampes	- MASTER MHN-LA (Long Arc) 2000 W, - MASTER MHN-FC 1000/2000 W, - HPI-T Plus 1000 W, - SON-T 1000 W.
Lampe incluse	Oui (K, teinte : 842 pour MHN-LA, 740 pour MHN-FC).
Optiques	- Faisceau symétrique intensif (NB), - Faisceau symétrique semi-intensif (MB), - Faisceau symétrique extensif (WB).
Amorceurs	- Séries (SI), pour versions MHN-LA et MHN-FC, - Semi-parallèle (SP), sur la platine appareillage pour les autres versions.
Matériaux et finition	- Corps : fonderie d'aluminium moulé sous haute pression, non-corrosif, - Clips de fermeture : acier inoxydable, - Réflecteur : aluminium anodisé de grande pureté (99.8%), - Fermeture : verre trempé chimiquement, 1,6 mm d'épaisseur pour les versions 2000W. Trempé thermiquement, 4 mm d'épaisseur pour les versions 1000 W, - Lyre de fixation : acier galvanisé à chaud.
Installation	- Connecteur d'alimentation lampe (via un presse-étoupe PG16) et de l'interrupteur de sécurité (via un presse-étoupe PG11) dans le boîtier de connexion, situé sur la lyre, sur version 2000W, - Echelle de graduation angulaire pour un réglage aisé, - Ajustement de la lyre de fixation de 360°, - T ambiante max. : 35 °C extérieur et intérieur pour version 1000W avec boîtier de connexion externe, - Scx : 0.32 m² (incl. 65°).

Maintenance	- Accès à la lampe par ouverture des clips du couvercle arrière (sans outils), - Mise hors tension à l'aide d'un interrupteur de sécurité, lors de l'ouverture du couvercle arrière, pour la version 2000W.
Accessoires	Visière externe (ZVF024).
Remarques	- Amorceur série (SI) situé dans le boîtier de connexion sur les versions MHN-LA et MHN-FC, semi-parallèle (SP) sur la platine pour les versions SON-T et parallèle (PA) sur la platine pour les lampes HPI-TP 1000 W, - Grillage pour prévenir de la chute de morceaux de verre pour les versions 2000W, - Appareillage conseillé : platines ZVF320 (WV) ou ZVF320 (LV), déportées, à commander séparément.
Principales applications	Intallations sportives, parkings, éclairage des grands espaces et des aiers industrielles.

Versions



Détails sur le produit



Remplacement aisé de la lampe

PowerVision MVF024

Accessoires

Ordercode 26575900



Caractéristiques générales

Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Appareillage	Classique
Nombre de sources lumineuses	1
Code de la famille de produits	MVF024

Matériaux et finitions

Couleur	Non
---------	-----

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Code			
		Température de couleur	famille de lampe	Puissance de la lampe	Type d'optique
02744900	MVF024 MHN-LA2000W 400V WB SI	-	MHN-LA	2000 W	Faisceau extensif
54779400	MVF024 HPI-T1000W K 230V MB	-	HPI-T	1000 W	Faisceau semi-intensif
54781700	MVF024 HPI-T1000W K 230V WB	-	HPI-T	1000 W	Faisceau extensif
54782400	MVF024 MHN-LA2000W/842 400V NB SI	842 blanc neutre	MHN-LA	2000 W	Faisceau intensif
54783100	MVF024 MHN-LA2000W/842 400V MB SI	842 blanc neutre	MHN-LA	2000 W	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Code			
		Température de couleur	famille de lampe	Puissance de la lampe	Type d'optique
54784800	MVF024 MHN-LA2000W/842 400V WB SI	842 blanc neutre	MHN-LA	2000 W	Faisceau extensif
29139100	MVF024 MHN-FC2000W/740 400V WB SI	740 blanc neutre	MHN-FC	2000 W	Faisceau extensif
29252700	MVF024 MHN-FC1000W/740 230V NB SI	740 blanc neutre	MHN-FC	1000 W	Faisceau intensif
29254100	MVF024 MHN-FC1000W/740 230V WB SI	740 blanc neutre	MHN-FC	1000 W	Faisceau extensif

