



ArenaVision MVF403 – projektor światowej klasy

ArenaVision MVF403

ArenaVision MVF403 wyznacza nowy poziom projektorowego oświetlenia obiektów sportowych. Zapewnia najwyższą możliwą do uzyskania sprawność oprawy, łatwą instalację, niezawodność i elastyczność. Jest doskonałym rozwiązaniem na potrzeby zamkniętych hal sportowych, a także wielu innych zewnętrznych – nie tylko sportowych – zastosowań wymagających najwyższej jakości oświetlenia. Zintegrowany system owalnej optyki oraz kompaktowych źródeł światła MHN-LA 1000W lub MHN-SA HO 2000W zapewnia wyjątkową efektywność systemu i niski poziom ośnienia. Wbudowana przesłona dodatkowo minimalizuje rozpraszanie światła i ośnienie. Lampy MHN-SA HO 2000W/956 i MHN-LA 1000W/956 spełniają najwyższe wymagania związane z telewizją kolorową ($R_a = 90$, $T_c = 5600$ K). Dzięki lampie MHN-LA 1000W/842, oddawaniu naturalnych barw ($R_a = 80$) i przyjemnej atmosferze ($T_c = 4200$ K) oprawy te idealnie nadają się do pracy ekip telewizyjnych i filmowych oraz innych zastosowań. Do wszystkich typów lamp są dostępne wersje z zapłonem na gorąco, umożliwiające natychmiastowe przywracanie oświetlenia po krótkotrwałym zaniku napięcia.

Korzyści

- Innowacyjny system oświetleniowy z nową jedno-trzonkową lampą dedykowaną do projektorów ArenaVision podnosi jakość oświetlenia na stadionie.
- Nowa lampka umożliwia idealne oświetlenie boiska dzięki wysokiemu współczynnikowi oddawania barw.
- Nowa lampa w połączeniu z najnowszą optyką podnosi efektywność systemu pomagając w znacznym ograniczeniu "gubienia" światła poza obszarem wymaganym.

ArenaVision MVF403

Cechy

- Kompaktowa podwójnie trzonkowana lampa metalohalogenkowa wysokiej mocy o doskonałym oddawaniu barw
- Dedykowana optyka precyzyjna
- Stopień ochrony IP65
- Zabezpieczający system złącza nożowego
- Elektroniczny zapłon na gorąco

Zastosowanie


- Odkryte stadiony sportowe
- Hale sportowe

Wersje




OPPR MVF403i 0001

Rysunki techniczne



ArenaVision MVF403

Więcej o produkcie



OPDP_MVF403i_0027-Detail
photo

