



# MVF403 Arena Vision

## ArenaVision MVF403 C

Sejak diperkenalkan pertama kali pada 1988, Philips ArenaVision telah terbukti sebagai sistem lampu sorot terbaik untuk aplikasi pencahayaan olahraga, yang sebagian besar di antaranya memenuhi spesifikasi tertinggi untuk memungkinkan liputan televisi pada acara nasional dan internasional. ArenaVision merupakan sistem terintegrasi yang disediakan oleh satu produsen sebagai bagian dari sistem lengkap. Philips merupakan satu-satunya produsen yang memberikan keseluruhan teknologi yang relevan mulai dari lampu, control gear hingga lampu sorot, sehingga segala sesuatunya akan berjalan dalam sinergi. Dengan ArenaVision, dasar-dasar utama desain lampu, optik, dan control gear digabungkan dengan satu tujuan: untuk menciptakan lampu sorot terbaik yang akan beroperasi secara efektif selama bertahun-tahun. ArenaVision MVF403 cocok untuk aula olahraga dalam ruangan serta banyak olahraga luar ruangan dan penggunaan pencahayaan lainnya. Solusi ini dilengkapi dengan berbagai reflektor dan lampu serta menawarkan pilihan sistem optik dan tiga tingkat output daya untuk setiap aplikasi yang dapat diwujudkan.

### Benefits

- tidak memerlukan pembersihan internal

# ArenaVision MVF403 C

## Features

- Bersama dengan optik oval unik, lampu MHN-SA 2000W menjamin efisiensi sistem yang tertinggi, kesilauan rendah, dan tingkat pencahayaan terbaik di lapangan
- Reflektor terintegrasi semakin mengurangi cahaya berlebih dan kesilauan
- Akses bukaan belakang untuk penggantian lampu yang mudah
- Housing bebas debu dan kedap air untuk IP65; pembersihan internal tidak diperlukan
- Versi lampu MHN-LA yang dipasang sebagai standar dengan ignitor seri dan blok terminal dalam kotak sambungan aluminium pada braket.
- Kisi kawat untuk mencegah potongan besar kaca terjatuh
- Sakelar pengaman opsional untuk memutus arus bila lumener dibuka (memerlukan kontaktor tambahan - disediakan oleh pihak lain)
- Tersedia versi uplight (220/240V MHN-LA 1000W dan MHN-SA 1800W) untuk pencahayaan arsitektur
- Sistem optik, control gear, dan lampu MHN-SA 1800W, MHN-SA 2000W, atau MHN-LA 1000W melintang terintegrasi dalam housing tunggal, menjamin efisiensi tinggi dan silau rendah.

## Application

- Pencahayaan olahraga luar ruangan
- Pencahayaan sorot arsitektur
- Aula olahraga dalam ruangan

## Versions



### MVF403 C MHN

Informasi Umum	
Penutup optis/tipe lensa	TIDAK
Alat	Konvensional
Kode kelompok lampu	MHN-SA
Daya lampu	2000 W
Jumlah sumber cahaya	1

### Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Tipe optik	Order Code	Full Product Name	Tipe optik
910401642180	MVF403 C 1xMHN-SA2000W 380-415V A1	Kategori sinar A1 (A1)	910401642480	MVF403 C 1xMHN-SA2000W 380-415V A5	Kategori sinar A5 (A5)
910401642280	MVF403 C 1xMHN-SA2000W 380-415V A3	Kategori sinar A3 (A3)	910401642580	MVF403 C 1xMHN-SA2000W 380-415V A6	Kategori sinar A6 (A6)

## ArenaVision MVF403 C

Order Code	Full Product Name	Tipe optik	Order Code	Full Product Name	Tipe optik
910401642680	MVF403 C 1xMHN-SA2000W 380-415V A7	Kategori sinar A7 (A7)	910401642780	MVF403 C 1xMHN-SA2000W 380-415V A2	Kategori sinar A2 (A2)

