



MVF403 Arena Vision

ArenaVision MVF403 C

Kể từ lần ra mắt đầu tiên năm 1988, đèn pha Philips ArenaVision đã chứng tỏ là hệ thống đèn pha ưu việt nhất từ trước đến nay trong các ứng dụng chiếu sáng thể thao, mà hầu hết đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất để đảm bảo công tác truyền hình cho các sự kiện quốc gia và quốc tế. ArenaVision là một hệ thống tích hợp do một nhà sản xuất cung cấp theo một phần của hệ thống hoàn chỉnh. Philips là nhà sản xuất duy nhất cung cấp tất cả các công nghệ liên quan, từ bóng đèn, bộ điều khiển đến đèn pha, nhờ đó đảm bảo mọi thành phần làm việc đồng vận cùng nhau. Đèn pha ArenaVision là hợp thể của các thiết kế then chốt như bóng đèn, chóa quang học và bộ điều khiển, với một mục tiêu duy nhất: tạo nên mẫu đèn pha tốt nhất hoạt động hiệu quả trong nhiều năm. Đèn pha ArenaVision MVF403 là lựa chọn lý tưởng cho các sân thể thao trong nhà cũng như các khu thể thao ngoài trời và các ứng dụng chiếu sáng khác. Bộ đèn đi kèm với hàng loạt lựa chọn chóa phản quang và bóng đèn, đồng thời mang đến nhiều hệ thống tùy chọn và ba cấp độ công suất đầu ra để hỗ trợ mọi ứng dụng.

Lợi ích

- không cần vệ sinh bên trong

ArenaVision MVF403 C

Tính năng

- Với chóa quang học hình oval độc đáo, bóng đèn MHN-SA 2000W đảm bảo hiệu quả cao nhất cho hệ thống chiếu sáng, độ chói thấp và độ sáng tối ưu cho sân bãi
- Chóa phản quang tích hợp giúp hạn chế ánh sáng tràn và chống chói tốt hơn nữa
- Dễ dàng tiếp cận mặt sau đèn để thay bóng
- Vỏ chống bụi và chống thấm nước với cấp bảo vệ IP65; không cần vệ sinh bên trong
- Trang bị tiêu chuẩn gồm có bóng đèn MHN-LA cùng với kích đèn nối tiếp và khối đầu cực trong một hộp đấu nối bằng nhôm đặt trên giá đỡ.
- Có lưới thép để ngăn các mảnh kính lớn bị vỡ và rơi ra ngoài
- Công tắc an toàn tùy chọn để ngắt dòng điện khi bật đèn (cần có công tắc bổ sung – do đơn vị khác cung cấp)
- Có sẵn các phiên bản đèn uplight (220/240V MHN-LA 1000W và MHN-SA 1800W) để chiếu sáng công trình kiến trúc
- Hệ thống tích hợp gồm chóa quang học, bộ điều khiển và bóng đèn MHN-SA 1800W, MHN-SA 2000W hoặc MHN-LA 1000W nằm ngang trong một hộp đèn duy nhất, đảm bảo hiệu suất cao và độ chói thấp.

Ứng dụng

- Chiếu sáng thể thao ngoài trời
- Chiếu sáng đèn pha cho công trình kiến trúc
- Sân thể thao trong nhà

Phiên bản



MVF403 C MHN

Thông tin chung	
Bộ điều khiển	Thông thường
Số lượng nguồn sáng	1 cái

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Loại nắp thấu quang/thấu kính		Mã dòng sản phẩm		Công suất bóng đèn	Loại chóa quang học
		quang/thấu kính	thấu kính	bóng đèn	bóng đèn		
910401642180	MVF403 C 1xMHN-SA2000W 380-415V A1	-	MHN-SA	2000 W	Phân loại		chùm sáng A1
911401055380	MVF403 C 1xMHN-LA1000W 220-240V A2 UP	Kính trước phiên bản chiếu lên	MHN-LA	1000 W	Phân loại		chùm sáng A2

Order Code	Full Product Name	Loại nắp thấu quang/thấu kính		Mã dòng sản phẩm		Công suất bóng đèn	Loại chóa quang học
		quang/thấu kính	thấu kính	bóng đèn	bóng đèn		
911401056180	MVF403 C 1xMHN-SA1800W 220-240V A2 UP	Kính trước phiên bản chiếu lên	MHN-SA	1800 W	Phân loại		chùm sáng A2

ArenaVision MVF403 C

