



# ArenaVision MVF404: eficacia óptica excepcional

# **ArenaVision MVF404**

El proyector ArenaVision MVF404, diseñado para estadios de deportes descubiertos, aumenta en forma significativa el impacto teatral y emocional de los deportes para el público y los espectadores de televisión, al tiempo que permite a los jugadores desempeñarse bajo condiciones visuales óptimas. Gracias a la lámpara de haluro metálico compacta de terminal simple y gran rendimiento Philips MHN-SE 2000 W y a las ópticas de precisión de una sola pieza y tecnología avanzada, ArenaVision MVF404 ofrece una eficacia óptica mucho mayor que lo conocido hasta ahora. Además, este provector de 2 kW presenta una adaptación v reemplazo de lámpara sencillos, compatibilidad total con IP65, sistema de conector tipo cuchillo de seguridad y una solución de recebado en caliente innovadora, al tiempo que continúa brindando todos los beneficios tradicionales de los sistemas Philips ArenaVision. La versión (opcional) sin parpadeo de ArenaVision MVF404 está diseñada para asegurar que el efecto de parpadeo quede totalmente eliminado y así garantizar imágenes perfectas filmadas con cámaras de movimiento super lento en eventos deportivos. La versión sin parpadeo de ArenaVision MVF404 cuenta con un arrancador electrónico especial, que funciona en conjunto con los dispositivos de control GearUnits (ECM330) con balastro electrónico sin parpadeo, que deben solicitarse aparte.

### **Beneficios**

- Proyector innovador con lámpara compacta de terminal simple Philips; las ópticas dedicadas aseguran la máxima eficacia óptica y permiten la distribución precisa de la luz con un mínimo de luz dispersa
- La lámpara de haluro metálico de cuarzo satisface los requisitos más exigentes en iluminación y transmisión de televisión con una reproducción de color excelente
- La versión sin parpadeo elimina por completo el efecto de parpadeo, por lo que garantiza imágenes perfectas filmadas con cámaras de movimiento super lento

# **ArenaVision MVF404**

### Características

- Lámpara de haluro metálico con terminal simple compacta de alto rendimiento con reproducción de color excelente
- · Ópticas de precisión específicas
- · IP65
- · Sistema de conector tipo cuchillo de seguridad
- · Recebado electrónico en caliente
- · Versión de luz sin parpadeo para cámaras de movimiento superlento

# **Aplicaciones**

· Estadios de deporte descubiertos



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.