



ArenaVision MFF404 – erinomaisella optisella teholla

ArenaVision MFF404

Ulkostadioneille ja suuriin sisähalleihin tarkoitettu 2 kW:n ArenaVision MFF404 -valonheitin on suunniteltu tarjoamaan optimaalinen valaistus niin pelaajille, TV-kuvaukselle kuin paikan päällä oleville katsojillekin. Philipsin innovatiivisen yksikantaisen 2000 W:n MHN-SE-monimetallilampun ja korkealaatuisen, yhdestä osasta koostuvan tarkkuusoptiikan ansiosta ArenaVision MFF404 -valonheittimen optinen teho on nyt entistään suurempi. Valonheittimessä on nyt myös helposti vaihdettava lamppu, uusi veitsikytkinjärjestelmä ja elektroninen pikajälleensytytystoiminto, joka mahdollistaa valaistuksen välittömän palautumisen virtakatkoksen jälkeen. Saatavana on myös välkkymättömän valon tuottava versio, joka on kehitetty takaamaan korkea laatu erikoiskameroilla kuvatulle hidastetulle kuvalle. Se on varustettu erityisellä elektronisella sytyttimellä, joka toimii yhdessä erikseen tilattavan ECM330-liitäntälaiteyksikön kanssa. ArenaVision MFF404 -valonheittimen suojausluokka on IP65.

Hyödyt

- Innovatiivisessa ArenaVision-valonheittimessä on uudenlainen pienikokoinen yksikantainen lamppu, joka näyttää urheilutapahtumat parhaassa valossa
- Kvartsimonimetallilamppujen erinomainen värintoisto vastaa valaistusta ja TV-kuvausta koskeviin vaatimuksiin
- Saatavana välkkymättömän valon tuottava versio, joka eliminoi välkkyvän valon täysin ja takaa näin ollen täydellisen kuvanlaadun erikoiskameroilla kuvatulle hidastetulle kuvalle

Ominaisuudet

- Yksikantainen monimetallilamppu erinomaisella värintoistolla ja pitkällä eliniällä
- Tarkkuusoptiikka
- IP65-suojausluokka
- Varustettu veitsikytkinjärjestelmällä
- Elektroninen pikajälleensytytystoiminto
- Saatavana myös välkkymätöntä valoa tuottava versio, joka on suunniteltu erityisesti hidastettua kuvaa kuvaaville erikoiskameroille

Käyttökohteet

- Urheilustadionien ulkotilat

Spesifikaatiot

Tyyppi	MVF404
Valonlähde	1 x MASTER MHN-SE HO / GX22-HR / 2000 W
Valonlähde mukana	Kyllä (valon väri 956)
Optiikat	Valonjako B1
	Valonjako B2
	Valonjako B3
	Valonjako B4
	Valonjako B5
	Valonjako B6
	Valonjako B7
	Valonjako B8
Erikoisoptiikat	Etulasi downlight-versiolle (DOWN) ja uplight-versiolle (UP)
Sytytin	Sarja (SI/ESI), integroitu
	Pikajälleensytytys, elektroninen (HRE), integroitu

Lisävarusteet	Aiming memory (AM) -toiminnon ansiosta valaisimen asento jää muistiin myös huoltotoimenpiteiden ajaksi
	Pikajälleensytytyksellä varustetut versiot mahdollistavat valaistuksen välittömän palautumisen virtakatkoksen jälkeen
	Uplight-valaistusversioita saatavana arkkitehtoniseen valaistukseen
Materiaalit ja pintakäsittely	Runko ja takakansi: painevalettua alumiinia, korroosionkestävä
	Optinen kupu: kemiallisesti karkaistua lasia, 3 mm paksu (downlight-versioille), keraaminen 3 mm paksu (uplight-versioille)
	Asennuskiinnike: kuumasinkitty, lakattu teräs
	Kiinnittimet: ruostumaton teräs (kiinnitys takakanteen)
	Heijastin: eloksoitua alumiinia, kirkastettu 99,99 %
	Valaisimen pintakäsittelynä raaka-alumiini

Spesifikaatiot

Asennus	Asennus pylväsorteen, kattoon, seinään tai maahan/lattiaan
	Lamppu on helppo asentaa ja lampunvaihto voidaan tehdä yhdellä kädellä
	Rungon ylä- ja alaosan tarkkuustähtäystoimintoa käytetään yhdessä ZVF403 PAD -lisävarusteen kanssa
	Asennuskiinnikkeen säätö: 360°
	Ympäristön lämpötila ulkotiloissa: 35 °C
	Vetokerroin (Cx): 0,93
	Kanta 70°:n asennossa: 0,2 m
	Säätövara vaakasuunnasta: -90 / +90°
Ylläpito	Lamppuun pääsee käsiksi avaamalla takakannen kiinnikkeet (ilman työkaluja)
	Veitsikytkinjärjestelmä katkaisee virransaannin automaattisesti, kun takaosan huoltoluukku avataan. Lisärelettä, kontaktoria tai lisäjohtoja ei tarvita.
	Ei vaadi sisäpuolista huoltoa

Lisävarusteet	Ulkoinen häikäisysoja (ZVF403 GS), tarkka tähtäinlaite (ZVF403 PAD)
Huomautukset	Varustettu alumiinisessa kytkentäkotelossa sijaitsevalla sarjasytyttimellä (SI/ESI) ja riviliittimellä
	Värisuodattimia arkkitehtoniseen valaistukseen on saatavana tilauksesta
	Verkkoristikko estää suurten lasinsirujen putoamisen ulos
	Esijohdotetut (380–415 V 50 Hz) ECB/ECP330-liitäntälaiteyksiköt ja elektroninen, välkkymättömän valon varmistava (277–480 V 50/60 Hz) ECM330-liitäntälaiteyksikkö, on tilattava erikseen
	on saatavana, tilattava erikseen
Käyttökohteita	Urheilustadionien ulkotilat

Tuotetiedot




Sarjasytyttimellä varustettu elektroninen kytkentäkotelo



Integroitu veitsikytkinjärjestelmä katkaisee virransaannin automaattisesti, kun takaosan huoltoluukku avataan



MVF404-valonheitin B1-optiikalla varustettuna



ArenaVision MVF404 -valonheitin ja varressa sijaitseva kytkentäkotelo sivusta kuvattuna




MVF404-valonheitin B2-optiikalla varustettuna



MVF404-valonheitin B3-optiikalla varustettuna



MVF404-valonheitin B4-optiikalla varustettuna



MVF404-valonheitin B5-optiikalla varustettuna


Tuotetiedot




MVF404-valonheitin B6-optiikalla
varustettuna




MVF404-valonheitin B7-optiikalla
varustettuna



Pienikokoinen lamppu
pikajälleensytytystoiminnolla
(HRE)



MVF404-valonheitin B8-optiikalla
varustettuna



E-sytyttimellä varustettu
elektroninen kytkentäkotelo

