



ArenaVision MVF404 – wyjątkowa sprawność oprawy

ArenaVision MVF404

Projektor ArenaVision MVF404 – przeznaczony do odkrytych stadionów i dużych hal sportowych – znacząco zwiększa aspekt teatralności i emocji związanych ze sportem z myślą o publiczności i widzach przed telewizorami, a jednocześnie zapewnia sportowcom optymalne warunki wizualne. Dzięki nowatorskiej, kompaktowej, jednostronnie trzonkowanej lampie metalohalogenkowej Philips MHN-SE 2000W oraz zaawansowanej technologicznie, zintegrowanej precyzyjnej optyce, ArenaVision MVF404 zapewnia znacznie wyższą sprawność optyczną niż poprzednie modele. Ponadto ten projektor o mocy 2 kW wyróżnia się łatwą instalacją i wymianą lampy, pełną zgodnością z wymaganiami IP65, nowym zabezpieczającym systemem złącza nożowego oraz przełomowym rozwiązaniem elektronicznym do zapłonu na gorąco, a jednocześnie zapewnia wszystkie znane dotychczas zalety systemów Philips ArenaVision.

Korzyści

- Innowacyjny system oświetleniowy z nową jedno-trzonkową lampą dedykowaną do projektorów ArenaVision podnosi jakość oświetlenia na stadionie.
- Nowa lampa umożliwia idealne oświetlenie boiska dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw.
- Nowa lampa w połączeniu z najnowszą optyką podnosi efektywność systemu pomagając w znacznym ograniczeniu emisji światła poza obrzear wymagany.

Cechy

- Kompaktowa jednotrzonkowa lampa metalohalogenkowa wysokiej mocy o doskonałym oddawaniu barw
- Dedykowana optyka precyzyjna
- Stopień ochrony IP65
- Zabezpieczający system złącza nożowego
- Elektroniczny zapłon na gorąco

Zastosowanie

- Odkryte stadiony sportowe

Specyfikacje

Typ	MVF404
Źródło światła	HID: – 1 x MASTER MHN-SE HO / GX22-HR / 2000 W
Zawiera lampę	Tak (barwa światła 956)
Optyka	Kategoria wiązki B1 (B1) Kategoria wiązki B2 (B2) Kategoria wiązki B3 (B3) Kategoria wiązki B4 (B4) Kategoria wiązki B5 (B5) Kategoria wiązki B6 (B6) Kategoria wiązki B7 (B7) Kategoria wiązki B8 (B8)
Klosz	Przednia szyba w wersji do oświetlania w dół (DOWN) oraz w górę (UP)
Zapłonnik	Szeregowy (SI / ESI), zintegrowany Zapłon na gorąco, elektroniczny (HRE), zintegrowany

Opcje	Pamięć celowania (AM) przechowująca początkową pozycję oprawy podczas konserwacji Wersje z zapłonem na gorąco umożliwiając natychmiastowe przywracanie oświetlenia po chwilowym zaniku napięcia Dostępne są wersje z oświetleniem do góry do oświetlania architektury
Materiały i wykończenie	Korpus i pokrywa tylna: niekorodujący, wysokociśnieniowy odlew aluminiowy Szkło: utwardzane chemicznie, 3 mm grubości (w wersji do oświetlania w dół), ceramiczne o grubości 3 mm (w wersji do oświetlania w górę) Zaczep montażowy: niklowo-cynkowa powłoka Zamki: stal nierdzewna (do zamykania pokrywy tylnej) Odbłyśnik: aluminium anodizowane, czystość 99,99% Wykończenie w surowym aluminium

Specyfikacje

Instalacja	Na trawersie masztu/słupa, suficie, ścianie oraz podłodze Lampę można łatwo instalować i wymieniać jedną ręką Przyrząd do celowania precyzyjnego u góry i dołu korpusu ZVF403 PAD Regulacja zaczepu montażowego: 360° Temperatura otoczenia na zewnątrz: 35°C (25°C w pomieszczeniu) Współczynnik oporu wiatru (Cx): 0,93 Max powierzchnia boczna w pozycji 70°: 0,20 m Maksymalna regulacja w poziomie: -90 / +90°
Konserwacja	Dostęp do lampy przez otwarcie zamków tylnej pokrywy (bez narzędzi) Oprawa wyposażona w system złącza nożowego, który automatycznie rozłącza zasilanie po otwarciu pokrywy zapewniającej dostęp od tyłu Nie jest wymagane czyszczenie od środka

Akcesoria	Przesłona zewnętrzna (ZVF403 GS), przyrząd do celowania precyzyjnego (ZVF403 PAD)
Uwagi	Wyposażona w zapłonnik szeregowy (SI / ESI) i złączkę w aluminiowej puszcze przyłączeniowej na zaczepie Siatka druciana zapobiega wypadnięciu dużych kawałków szyby Dostępne są płyty montażowe przygotowane do zasilania 380–415 V / 50 Hz (ZVF320), zamawiane osobno
Główne zastosowania	Duże obiekty sportowe

ArenaVision MVF404

Wersje

MVF404 - MASTER MHN-SE High
Output - 2000 W




Więcej o produkcie




OPDP_MVF403i_0027-Detail
photo



Wbudowany zabezpieczający
system złącza nożowego
automatycznie rozłącza zasilanie
po otwarciu tylnej pokrywy




Widok boczny projektora
ArenaVision MVF404 z puszką
przyłączeniową na zaczepie



MVF404 z optyką B6




Kompaktowa lampa z
konwencjonalnym zapłonikiem
ciepłego zapłonu (HRE)



MVF404 z optyką B8

ArenaVision MVF404

Więcej o produkcie



Warunki dotyczące zastosowań

Maksymalny poziom ściemnienia Nie dotyczy

Zatwierdzenie i Aplikacja

Odporność na udary mech. IK08

Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy) -

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna brak

Informacje ogólne

Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej -

Znak CE Tak

Barwa źródła światła 956 światło
dzienne

Typ pokrywy optycznej/soczewki dół

Oznaczenie palności NO

Osprzęt -

Kod rodziny źródła światła MHN-SEH

Moc źródła światła 2000 W

Liczba jednostek osprzętu brak

Liczba źródeł światła 1

Rodzina produktów MVF404

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Początkowa skorelowana temperatura barwowa 5600 K

Znamionowy wskaźnik oddawania barw >90

Dane techniczne oświetlenia

Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku -

Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie -

Mechanika i korpus

Kolor ALU

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
50205300	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 SI	kategoria rozsyłu B6
60409200	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 SI	kategoria rozsyłu B8
60411500	MVF404 MHN-SEH2000W/956 380-415V B8 SI A	kategoria rozsyłu B8
60412200	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 HRE AM	kategoria rozsyłu B8
59907400	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 ESI	kategoria rozsyłu B8

