



ArenaVision MVF404

– eficiência ótica excepcional

ArenaVision MVF404

O projetor ArenaVision MVF404 projetado para estádios aumenta drasticamente o impacto cênico e emocional dos esportes para o público televisivo e para os espectadores, enquanto possibilita ótimas condições visuais aos jogadores. Graças à inovadora lâmpada vapor metálico Philips MHN-SE 2000 W e refletores de alta eficiência, o sistema ArenaVision MVF404 está instalado nas principais arenas do mundo todo. Além disso, esse projetor conta com fácil substituição de lâmpadas, proteção IP65, um novo sistema de segurança com conector tipo "faca" para maior segurança durante a manutenção e uma inovadora solução de reacendimento a quente (hot restrike).

Benefícios

- Projetor inovador com uma lâmpada compacta desenvolvida exclusivamente para este produto, que mostra o melhor do jogo.
- Nova lâmpada de vapor metálico de quartzo que atende aos requisitos mais exigentes em termos de iluminação e transmissão de TV com excelente reprodução de cor.
- Nova lâmpada e ótica especial garantem o máximo de eficiência e possibilitam a distribuição precisa da luz com o mínimo desperdício.

Características

- Lâmpada de vapor metálico compacta, base simples, de alta saída e com excelente reprodução de cor
- Ótica de precisão dedicada
- IP65
- Sistema de abertura da luminária com conector de segurança.
- Reacendimento a quente eletrônico (através do dispositivo hot-restrike).

Aplicação

- Iluminação exterior para estádios

Especificações

Tipo	MVF404
Fonte de luz	HID: - 1 x MASTER MHN-SE HO / GX22-HR / 2000 W
A lâmpada acompanha o produto	Sim (cor de luz 956)
Ótica	Categoria de fecho B1 (B1) Categoria de fecho B2 (B2) Categoria de fecho B3 (B3) Categoria de fecho B4 (B4) Categoria de fecho B5 (B5) Categoria de fecho B6 (B6) Categoria de fecho B7 (B7) Categoria de fecho B8 (B8)
Tampa ótica	Vidro frontal para as versões de luz para baixo (DOWN) e para cima (UP)
Ignitor	Em série (SI), integral Reacendimento a quente, eletrónico (HRE), integral

Especificações

Instalação	Em estrutura de poste, teto, parede e piso A instalação da lâmpada é fácil, sendo que a colocação e a troca de lâmpadas podem ser feitas com uma só mão. Dispositivos para direcionamento preciso localizados nas partes inferior e superior da carcaça para uso em conjunto com o acessório ZVF403 PAD. Regulagem do suporte de montagem: 360º Temperatura ambiente para uso externo: 35º C (25º C interno) Fator de arraste (Cx): 0,93 Área projetada na posição de 70º: 0,20 m Ajuste máx. a partir da horizontal: -90 / +90º
Manutenção	Basta abrir as presilhas da tampa traseira para acessar a lâmpada (não requer ferramenta). Possui sistema com conector de faca, que corta automaticamente a tensão da rede quando a tampa de acesso traseira é aberta (não requer relé/contator adicional nem fiação extra). Não requer limpeza interna.

Opções	Memória de direcionamento para guardar a posição de direcionamento original da luminária durante serviços de manutenção. Versões com reacendimento a quente que possibilitam a restauração imediata da luz após uma queda de energia. Versões de luz para cima para iluminação arquitetônica. Versão especial com cabo escravo para regiões tropicais.
Material e acabamento	Carcaça e tampa traseira: alumínio fundido de alta pressão, não corrosivo Vidro: quimicamente temperado, 3 mm (para versões de luz para baixo), cerâmica de 3 mm (para versões de luz para cima) Suporte de montagem: zinc nickel Presilhas: aço inoxidável (para prender a tampa traseira) Refletor: alumínio anodizado brilhante 99.99% Acabamento em alumínio bruto

Acessórios	Aleta externa (ZVF403 GS), dispositivo de direcionamento preciso (ZVF403 PAD)
Observações	Possui caixa de conexão de alumínio com ignitor em série (SI) e bloco terminal instalados em uma caixa de conexão de alumínio no suporte. Filtros de cor para iluminação arquitetônica estão disponíveis sob encomenda. Tela para evitar queda do vidro grande. Bandejas com fiação prévia para 380 - 415 V / 50 Hz (ZVF320) estão disponíveis e devem ser compradas separadamente.
Principais aplicações	Estádios abertos


ArenaVision MVF404

Versions

Luminária para iluminação difusa
esportiva ArenaVision MVF404




Detalhes do produto



OPDP_MVF403i_0027-Detail
photo



Sistema de segurança integrado
com conector de faca, que corta
automaticamente a energia
quando a tampa de acesso traseira
é aberta.



Vista lateral do ArenaVision
MVF404 com caixa de conexão no
suporte



MVF404 com ótica B4

