



# MVP128/158 - Iluminação Uniforme e Eficiente

## SLS1500

Os projetores SLS são leves e compactos. Ideais para iluminação externa, foram projetados para serem utilizados com lâmpadas a vapor metálico de 1.500W ou a vapor de sódio de 1.000W. Disponíveis em duas aberturas de fecho: aberto e fechado. Seu refletor é de alumínio brilhante com vidro frontal fechado, oferecendo proteção contra poeira. É fácil de instalar e oferece um excelente rendimento luminoso.

### Benefícios

- Refletores em alumínio brilhante, disponível para duas aberturas distintas de fecho de luz
- Vidro frontal fechado que não permite a entrada de água
- Fiação: em cabo flexível de secção transversal de 1,5mm<sup>2</sup> com isolamento de fibra de vidro
- Manutenção: Fácil acesso ao equipamento, liberando-se a tampa e desrosqueando os parafusos. O acesso à lâmpada é feito liberando-se os três fechos de aço inoxidável e basculando-se o aro de vidro. A limpeza é feita com um pano de tecido macio e limpo, umedecido numa solução de álcool e água (50%)

### Características

- Extremamente robusto e resistente às aplicações externas
- Equipado com lâmpada e reator (alojamento fixado ao refletor)
- Opções de abertura de fecho para atender às diferentes necessidades
- Fácil manutenção e acesso às partes

# SLS1500

## Aplicação

- Áreas esportivas
- Estádios
- Hipódromos
- Ginásios
- Fachadas de edifícios
- Monumentos

## Especificações

<b>Tipo</b>	MVP128
	MVP158

<b>Potência e modelos de lâmpada</b>	1 x MH / E39 / 1500W
	1 x SON-T / E40 / 1000W

## Versions



## Acessórios

Ordercode 919306010831



## General Information

Order Code	Full Product Name	Casquilho	Código da família das lâmpadas		Tipo de ótica
				Potência da lâmpada	
919506010133	MVP128 E40	E40	-	-	Refletor
	MAX1500W R-NB				facho
	IP55				fechado

Order Code	Full Product Name	Casquilho	Código da família das lâmpadas		Tipo de ótica
				Potência da lâmpada	
919506010153	MVP158 E40	E40	-	-	Refletor
	MAX1500W R-WB				facho largo
	IP55				

## SLS1500

Order Code	Full Product Name	Casquilho	Código da família das lâmpadas	Potência da lâmpada	Tipo de ótica
919506110121	MVP128 MH1500W- BU R-NB IP55	-	MH	1500 W	Refletor facho fechado
919506110141	MVP158 MH1500W- BU R-WB IP55	-	MH	1500 W	Refletor facho largo

Order Code	Full Product Name	Casquilho	Código da família das lâmpadas	Potência da lâmpada	Tipo de ótica
919506110161	MVP128 SON- T1000W R-NB IP55	-	SON-T	1000 W	Refletor facho fechado
919506110171	MVP158 SON- T1000W R-WB IP55	-	SON-T	1000 W	Refletor facho largo

