



OptiFlood – compact et robuste

OptiFlood Mini MVP504

La gamme OptiFlood est conçue pour des applications intensives et durables. Doté de nouvelles ferrures d'assemblage adaptées, il peut être fixé sur mât de manière esthétique. Sa distribution photométrique précise, permet d'obtenir le bon éclairage exclusivement là où il est nécessaire : absence de nuisance lumineuse, pas de faisceau lumineux au-dessus de l'horizontale, intensité maximale du faisceau à des angles élevés. Doté d'optiques routières, la gamme peut également être utilisée pour l'éclairage d'espaces résidentiels ou piétonniers en plus de sa fonction traditionnelle d'éclairage de grands espaces : parkings, quais de chargement, voies ferrées, etc.

Avantages

- Environment-friendly asymmetrical floodlighting systems for general area lighting as well as security and industrial area lighting
- Best-in-class optical system for accurately controlled light distribution to prevent uncontrolled stray and spill light
- Compact shape and pleasing design allows OptiFlood to be used in settings where design and appearance are just as important as technical performance

Fonctions

- Forme compacte et design élégant
- Deux types de réflecteurs : asymétrique ou à optiques POT d'éclairage de la voie publique
- Accepte des lampes à halogénure métallisé CosmoPolis, des lampes au sodium haute pression et des lampes MASTERColour CDM Elite MW
- Également disponible en version LED

Application

- Éclairage général de grands espaces
- Parkings
- Éclairage architectural par projecteur

OptiFlood Mini MVP504

Descriptions

Type	MVP504	Couleur	Aluminium « brut » ou gris 10714 (GR)
Source	HID: - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35, 70 W - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W	Installation	Montage sur mât, plafond, mur et sol Charnières sur partie frontale pour accès aisé Indicateur fixé au corps et à la lyre Température ambiante extérieure : 35°C (25°C à l'intérieur) Hauteur d'installation recommandée : 4 - 6 m Angle d'inclinaison réglable : 15° Réglage optique sur 6 positions pour optique OC avec lampes CPO-TW Valeur SCx max : 0.037 m Réglage max. sur plan horizontal : - 180 to +180° Orientation verticale max. : - 90 to +105° Éclairage indirect (vers le haut) pour intérieur uniquement
Lampe incluse	Oui (K ou IRC/TK 828 ou 942)	Maintenance	Accès à la lampe et à l'appareillage après ouverture de la vitre frontale à charnières
Appareillage(Intégré)	Électromagnétique 230 ou 240 V / 50 Hz Électronique, 220-240 V / 50-60 Hz: - Electronique (EB)	Accessories	Grille de protection (WG) Ferrures de montage sur mât (simples, doubles, triples ou quadruples) disponibles sur demande
Optique	Routières : TP-S pour lampes CDM-T 35/70 W ou OC pour lampes PO-TW 45/60/90 W Asymétrique (A) pour toutes les lampes sauf CDM-T	Principales applications	Eclairage de grands espaces : parkings, quais de chargement, de gare, etc.
Amorçage	Semi-parallel, self-stopping (ST)		
Options	Classe 2 Gradation : LumiStep 6, 8 ou 10 heures Verre anti-reflet Verre anti-reflet		
Matériaux et finition	Corps : fonderie d'aluminium sous haute pression non corrosive Verre : trempé thermiquement, 4 mm d'épaisseur Clips : acier inoxydable Réflecteur : aluminium anodisé de grande pureté et haut pouvoir réfléchissant		

Détails sur le produit

Vitre de protection maintenue en place par deux clips



Une fois ouverte, la vitre reste suspendue par les charnières permettant un accès aisé au compartiment appareillage et lampe



Une fois ouverte, la vitre de protection reste suspendue par les charnières permettant un accès aisé au compartiment lampe et appareillage




Ouverture totale de la vitre pour un accès aisé à tous les composants



OptiFlood Mini MVP504

Détails sur le produit



Connecteur



Optique routière (OC)



Optique routière (TP-S)



Optique routière POT à facettes



Optique asymétrique



Optique asymétrique

