



OptiFlood – kompakti ja kätevä ratkaisu

OptiFlood MVP506

OptiFloodin erittäin tehokas, luokkansa paras optiikka luo tarkkaan hallitun valonjaon: täydellinen valonrajaus vaakatason yläpuolelta ja valokeilan huippuvoimakkuus korkeissa kulmissa pitävät häiriövalon minimissä. Sekä MVP504-että MVP506-versioita saa kahdentyyppisillä heijastimilla varustettuna: epäsymmetrisillä tai tievalaistukseen tarkoitetuilla POT-optiikoilla. Tämä tuo joustavuutta käyttökohteisiin ja mahdollistaa hyvän värintoiston monimetallilampuilla, taloudellisen toiminnan suurpainenatriumlampuilla tai tehokkaan valaistuksen ja pitkäkestoista valkoista valoa MASTERColour CDM Elite MW -lampuilla. Nyt myös uutuutena lediversio (BVP506). OptiFloodin suunnittelussa on kiinnitetty huomiota myös yksityiskohtiin: integroituihin piilosaranoihin, rungon osana toimivaan kulmansäätöön sekä asennuskiinnikkeeseen, jonka kulmamalli mahdollistaa esteettisen integroinnin pylväisiin.

Hyödyt

- Ympäristöystävällinen, epäsymmetrinen valonheitinjärjestelmä yleis- ja aluevalaistukseen
- OptiFloodin erittäin tehokas, luokkansa paras optiikka luo tarkkaan hallitun valonjaon, joka pitää häiriö- ja hukka- valon minimissä
- Kompaktin, esteettisesti miellyttävän muodon ansiosta OptiFloodia voidaan käyttää kohteissa, joissa muotoilu ja ulkonäkö ovat yhtä tärkeitä kuin tekninen suorituskyky.

Ominaisuudet

- Pienikokoinen ja miellyttävä malli.
- Kaksi heijastintyyppiä: epäsymmetrinen tai tievalaistuskäyttöön tarkoitettu POT-optiikka.
- Voidaan käyttää CosmoPolis-monimetallilamppujen, suurpainenatriumlamppujen ja MASTERColour CDM Elite MW -lamppujen kanssa.
- Saatavissa myös LED-versio.

Käyttökohteet

- Urheiluvalaistus
- Yleinen aluevalaistus
- Pysäköintialueet
- Arkkitehtoninen valonheinvalaistus

Spesifikaatiot

Tyyppi	MVP506
Valonlähde	Purkauslamput: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 60, 90, 140 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 150, 250 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150, 250 W - 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 W - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 250, 400, 600 W - 1 x MASTER CDM-TMW / PGZ18 / 210, 315 W
Valonlähde mukana	Kyllä (K tai valon väri 830, 930 tai 942)
Liitäntälaitte	Konventionaalinen 230 V / 50 Hz Elektroninen, 220–240 V / 50–60 Hz (EB)
Optiikka	Avoin CT-POT (OR) (ei HPI-T-lampuille) Epäsymmetrinen (A) (ei MASTERColour CDM-T -lampuille) Huom! Epäsymmetrinen 25° (A) NB sekä WB
Sytytin	ST, itsekatkaiseva
Lisävarusteet	Suojausluokka II Himentäminen Sulake Etulasin suojus Uima-allasversio
Materiaalit ja pintakäsittely	Runko: paineallettu alumiini, korroosionkestävä Lasi: karkaistu lasi, 4 mm paksu Kiinnikkeet: ruostumatonta terästä Heijastin: puhdistettua, anodisoitua alumiinia

Väri	Alumiini tai harmaa (GR) Muita RAL-värejä saatavana tilauksesta
Asennus	Asennus pylväsoteen, kattoon, seinään tai lattiaan Suuntausjärjestelmä on integroitu runkoon ja asennussankaan Ympäristön lämpötila ulkotiloissa: 35 °C (25 °C sisätiloissa) Suositeltava asennuskorkeus: 8–14 m Säädettävä kallistuskulma: 15° Suurin SCx-arvo, tuulipinta-ala, sivulta: 0,10 m Enimmäissäätövara vaakasuunnasta: -180°–+180° Enimmäissuuntaus pystysuunnasta: -90°–+90° Ylöspäin suuntautuva valaistus vain sisätiloissa
Huolto	Lamppuun ja liitäntälaitteyksikköön pääsee käsiksi avaamalla saranallisen etulasin
Lisätarvikkeet	Suojaverkko, sisäinen valonrajain Tyyliin sopivat pylväskiinnikkeet (yksi-, kaksi-, kolme- ja neliosaiset) saatavana tilauksesta
Käyttökohteita	Urheilu-, alue- ja pysäköintialuevalaistus, arkkitehtoninen valonheinvalaistus

OptiFlood MVP506

Versions



Tuotetiedot

Helppo asennus ja kunnossapito



Täysin avautuvan etukannen ansiosta kaikkiin osiin pääsee helposti käsiksi



Pääsy sisäosiin kahden ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiinnikkeen kautta



Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi IK09

Yleistä tietoa

CE-merkintä	CE-merkintä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	FG
Häikäisysojan lisävarusteet	No
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
Valonlähteiden määrä	1
Tuoteperheen koodi	MVP506

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Liitäntälaitte	Lamppuperheen koodi	Lampun teho	Optiikan tyyppi
72019700	MVP506 SON-TTP150W K A ST	-	Konventionaalinen	SON-TTP	150 W	Epäsymmetrinen

OptiFlood MVP506

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Liitäntälaite	Lamppuperheen koodi	Lampun teho	Optiikan tyyppi
72020300	MVP506 SON-TTP250W K A ST	-	Konventionaalinen	SON-TPP	250 W	Epäsymmetrinen
72021000	MVP506 SON-TTP400W K A ST	-	Konventionaalinen	SON-TPP	400 W	Epäsymmetrinen
29647100	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A	930 Lämmin valkoinen	Elektroninen	CDM-TMW	210 W	Epäsymmetrinen
29648800	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A	930 Lämmin valkoinen	Elektroninen	CDM-TMW	315 W	Epäsymmetrinen
29655600	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR	930 Lämmin valkoinen	Elektroninen	CDM-TMW	210 W	Avoin CT-POT
29869700	MVP506 SON-TTP250W A25-NB ST	-	Konventionaalinen	SON-TPP	250 W	Epäsymmetrinen akselikulma 25°, kapea keila
29870300	MVP506 SON-TTP250W A25-WB ST	-	Konventionaalinen	SON-TPP	250 W	Epäsymmetrinen akselikulma 25°, leveä keila (A25)
29871000	MVP506 SON-TTP400W A25-NB ST	-	Konventionaalinen	SON-TPP	400 W	Epäsymmetrinen akselikulma 25°, kapea keila
29872700	MVP506 SON-TTP400W A25-WB ST	-	Konventionaalinen	SON-TPP	400 W	Epäsymmetrinen akselikulma 25°, leveä keila (A25)
29985400	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A	942 Neutraali valkoinen	Elektroninen	CDM-TMW	315 W	Epäsymmetrinen
72027200	MVP506 SON-TTP150W K A GR ST	-	Konventionaalinen	SON-TPP	150 W	Epäsymmetrinen
72028900	MVP506 SON-TTP250W K A GR ST	-	Konventionaalinen	SON-TPP	250 W	Epäsymmetrinen
72029600	MVP506 SON-TTP400W K A GR ST	-	Konventionaalinen	SON-TPP	400 W	Epäsymmetrinen
72033300	MVP506 CDO-TT150W K A GR ST	-	Konventionaalinen	CDO-TT	150 W	Epäsymmetrinen
72034000	MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST	942 Neutraali valkoinen	Konventionaalinen	CDM-T	150 W	Avoin CT-POT
29649500	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A GR	930 Lämmin valkoinen	Elektroninen	CDM-TMW	210 W	Epäsymmetrinen
29650100	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A GR	930 Lämmin valkoinen	Elektroninen	CDM-TMW	315 W	Epäsymmetrinen
29657000	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR	930 Lämmin valkoinen	Elektroninen	CDM-TMW	210 W	Avoin CT-POT
29658700	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB OR GR	930 Lämmin valkoinen	Elektroninen	CDM-TMW	315 W	Avoin CT-POT
29989200	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR	942 Neutraali valkoinen	Elektroninen	CDM-TMW	315 W	Epäsymmetrinen
29991500	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB OR GR	942 Neutraali valkoinen	Elektroninen	CDM-TMW	315 W	Avoin CT-POT

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Väri	Order Code	Full Product Name	Väri
72019700	MVP506 SON-TTP150W K A ST	Alumiini	72027200	MVP506 SON-TTP150W K A GR ST	Harmaa
72020300	MVP506 SON-TTP250W K A ST	Alumiini	72028900	MVP506 SON-TTP250W K A GR ST	Harmaa
72021000	MVP506 SON-TTP400W K A ST	Alumiini	72029600	MVP506 SON-TTP400W K A GR ST	Harmaa
29647100	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A	Alumiini	72033300	MVP506 CDO-TT150W K A GR ST	Harmaa
29648800	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A	Alumiini	72034000	MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST	Harmaa
29655600	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR	Alumiini	29649500	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A GR	Harmaa
29869700	MVP506 SON-TTP250W A25-NB ST	Alumiini	29650100	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A GR	Harmaa
29870300	MVP506 SON-TTP250W A25-WB ST	Alumiini	29657000	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR	Harmaa
29871000	MVP506 SON-TTP400W A25-NB ST	Alumiini	29658700	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB OR GR	Harmaa
29872700	MVP506 SON-TTP400W A25-WB ST	Alumiini	29989200	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR	Harmaa
29985400	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A	Alumiini	29991500	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB OR GR	Harmaa

