



OptiFlood MVP506

OptiFlood MVP506

Philips Lighting's lange tradisjon av utmerkelse inenn asymmetriske flomlys. Det optiske systemet beroliger klienten ved å gi en nøyaktig kontrollert, lite inntrengende lysinstallasjon. OptiFlood flomlysene med presis kontrollert lysdistribuering kan effektivt bekjempe lysforurensning: en total avkutning av lyset over det horisontale nivået, og en utmerket stråleintensitet ved alle vinkler. Tilpasser metallhalogenide lamper for god fargegjenvinnelse, eller høytrykksnatriumlamper for økonomisk bruk. Tilgjengelig med to reflektortyper: asymmetrisk eller POT optisk veilys.

Fordeler

- Miljøvennlig, asymmetrisk flombelysningssystemer for generell områdebelysning og sikkerhets- og industriområdebelysning
- Beste-i-klassen optisk system for nøyaktig, styrt lysfordeling for å forhindre ukontrollert, overflødig lys
- Et kompakt og tiltalende design gjør at OptiFlood kan brukes i tilfeller der design og utseende er like viktig som teknisk ytelse

Funksjoner

- Kompakt form og behagelig design
- To typer reflektor – asymmetrisk eller POT-optikk for gatebelysning
- Kan bruke CosmoPolis damp-lamper, natriumlamper med høyt trykk og MASTERColour CDM Elite MW-lamper
- Kommer også i en LED-versjon

Søknad

- Sportsbelysning
- Generell områdebelysning
- parkeringsplasser
- Arkitektonisk flombelysning

spesifikasjoner

Type	MVP506	Lyskilde	HID:
------	--------	----------	------

OptiFlood MVP506

	- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 60, 90, 140 W
	- 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 150, 250 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150, 250 W
	- 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 W
	- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 250, 400, 600 W
	- 1 x MASTER CDM-TMW / PGZ18 / 210, 315 W
Lyskilde inkludert	Ja (K eller lysfarge 830, 930 eller 942)
Utstyr (integreert)	Elektromagnetisk 230 eller 240 V / 50 Hz
	Elektronisk, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Elektronisk (EB)
Optikk	Åpen CT-POT (OR) (ikke versjoner med HPI-T-lyskilde)
	Asymmetrisk (A) (ikke for versjoner med MASTERColour CDM-T-lyskilde)
Tenner	Semiparallell, selvstoppende (ST)
Valgmuligheter	Sikkerhetsklasse 2
	Dimming
	Sikring
	Filterspole
	Antireflekterende glassdeksel
	Svømmebassengversjon
Materialer og overflatebehandling	Innfatning: aluminium, presstøpt under høyt trykk, ikke-korroderende
	Glass: varmeherdet, 4 mm tykt
	Klips: rustfritt stål
	Reflektor: rent, anodisert aluminium, høyreflekterende

Farge	"Rå" aluminium eller grå (GR)
	Andre RAL-farger kan fås om ønskelig
Montering	På ramme øverst på stolpe, tak, vegg og gulv
	Hengsler på frontdekselet for enkel tilgang
	Sikteindikatorring er integrert på innfatning og brakett
	Omgivelsestemperatur utendørs: 35 °C (25 °C innendørs)
	Anbefalt monteringshøyde: 8 - 14 m
	Justerbar vinkel: 15°
	Maks SCx-verdi på siden: 0,10 m
	Maks justering fra horisontal posisjon: -180 ° til +180 °
	Maks vertikalt sikte: - 90 til +90°
	Uplights kun for bruk innendørs
Vedlikehold	Tilgang til lyskilde og utstyr ved å åpne det hengslede frontglasset for utskiftning av lyskilde
	Behøver ikke å rengjøres på innsiden
Tilbehør	Ledningsbeskyttelse, optisk skjørt
	Tilpassede monteringsbraketter for stolpe (enkle, doble, tredoble og firedoble) kan fås om ønskelig
Hovedbruksområder	Idrett, generell og arkitektonisk flombelysning, parkeringsplasser

Versions



Produkt detaljer

Enkel installasjon og vedlikehold



Frontdelen kan fullstendig åpnes og gir utmerket tilgang til alle komponenter.

OptiFlood MVP506

Produkt detaljer



Tilgang til interiøret fra de to klipsene i rustfritt stål.



Godkjenning og bruk

Mek. støt, beskyttelseskode IK09

Generell informasjon

CE-merke	CE mark
Optisk deksel-/linsetype	FG
Blendebeskyttelsestilbehør	No
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Antall lyskilder	1
Produktseriekode	MVP506

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarge	Forkobling	lyskildeseriekode	lyskildestrøm	Optikktype
72019700	MVP506 SON-TTP150W K A ST	-	Tradisjonell	SON-TPP	150 W	asymmetrisk
72020300	MVP506 SON-TTP250W K A ST	-	Tradisjonell	SON-TPP	250 W	asymmetrisk
72021000	MVP506 SON-TTP400W K A ST	-	Tradisjonell	SON-TPP	400 W	asymmetrisk
72025800	MVP506 CDO-TT150W K A ST	-	Tradisjonell	CDO-TT	150 W	asymmetrisk
72026500	MVP506 CDM-T150W/942 OR ST	942 nøytralhvit	Tradisjonell	CDM-T	150 W	Åpen CT-POT
29647100	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A	930 varmhvit	Elektronisk	CDM-TMW	210 W	asymmetrisk
29648800	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A	930 varmhvit	Elektronisk	CDM-TMW	315 W	asymmetrisk
29655600	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR	930 varmhvit	Elektronisk	CDM-TMW	210 W	Åpen CT-POT
29872700	MVP506 SON-TTP400W A25-WB ST	-	Tradisjonell	SON-TPP	400 W	Asymmetrical axis angle 25° wide beam (A25)
29985400	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A	942 nøytralhvit	Elektronisk	CDM-TMW	315 W	asymmetrisk
72027200	MVP506 SON-TTP150W K A GR ST	-	Tradisjonell	SON-TPP	150 W	asymmetrisk
72028900	MVP506 SON-TTP250W K A GR ST	-	Tradisjonell	SON-TPP	250 W	asymmetrisk
72029600	MVP506 SON-TTP400W K A GR ST	-	Tradisjonell	SON-TPP	400 W	asymmetrisk
72033300	MVP506 CDO-TT150W K A GR ST	-	Tradisjonell	CDO-TT	150 W	asymmetrisk
72034000	MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST	942 nøytralhvit	Tradisjonell	CDM-T	150 W	Åpen CT-POT
72460700	MVP506 CPO-TW140W K EB OC	-	Elektronisk	CPO-TW	140 W	optikk for CosmoPolis lyskilde
72462100	MVP506 CPO-TW140W K EB OC GR	-	Elektronisk	CPO-TW	140 W	optikk for CosmoPolis lyskilde
29649500	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A GR	930 varmhvit	Elektronisk	CDM-TMW	210 W	asymmetrisk
29650100	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A GR	930 varmhvit	Elektronisk	CDM-TMW	315 W	asymmetrisk
29657000	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR	930 varmhvit	Elektronisk	CDM-TMW	210 W	Åpen CT-POT
29658700	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB OR GR	930 varmhvit	Elektronisk	CDM-TMW	315 W	Åpen CT-POT
29989200	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR	942 nøytralhvit	Elektronisk	CDM-TMW	315 W	asymmetrisk
29991500	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB OR GR	942 nøytralhvit	Elektronisk	CDM-TMW	315 W	Åpen CT-POT

Mekanisk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Farge
72019700	MVP506 SON-TTP150W K A ST	Aluminium
72020300	MVP506 SON-TTP250W K A ST	Aluminium
72021000	MVP506 SON-TTP400W K A ST	Aluminium
72025800	MVP506 CDO-TT150W K A ST	Aluminium
72026500	MVP506 CDM-T150W/942 OR ST	Aluminium
29647100	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A	Aluminium
29648800	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A	Aluminium
29655600	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR	Aluminium
29872700	MVP506 SON-TTP400W A25-WB ST	Aluminium
29985400	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A	Aluminium
72027200	MVP506 SON-TTP150W K A GR ST	grå
72028900	MVP506 SON-TTP250W K A GR ST	grå

Order Code	Full Product Name	Farge
72029600	MVP506 SON-TTP400W K A GR ST	grå
72033300	MVP506 CDO-TT150W K A GR ST	grå
72034000	MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST	grå
72460700	MVP506 CPO-TW140W K EB OC	grå
72462100	MVP506 CPO-TW140W K EB OC GR	grå
29649500	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A GR	grå
29650100	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A GR	grå
29657000	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR	grå
29658700	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB OR GR	grå
29989200	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR	grå
29991500	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB OR GR	grå

