



OptiFlood – kompakt ve eksiksiz çözüm

OptiFlood MVP506

Philips'in spor ve genel alan aydınlatmasının yanı sıra mimari uygulamalarda çevreci asimetrik projektörle aydınlatma sistemlerinde köklü bir mükemmellik geçmişi bulunmaktadır. Son derece verimli, sınıfının en iyisi OptiFlood optik sistemi, doğru şekilde kontrol edilen bir ışık dağıtımı sağlar; yatayın üzerinde ışığı tamamen kesmesi ve yüksek açılarda maksimum ışın yoğunluğuyla, gereksiz ışığı minimuma indirir. Uygulama esnekliği sağlamak açısından, hem MVP504 hem de MVP506 modelleri iki yansıtıcı türüyle sağlanır: asimetrik veya yol aydınlatma POT optikleri. Ayrıca iyi renksel geriverim için CosmoPolis metal halojenür lambalar, hesaplı işletme için yüksek basınçlı sodyum lambalar ve daha uzun ömürlü beyaz ışıkla son derece verimli aydınlatma için MASTERColour CDM Elite MW lambalarla kullanılabilirler. Kompakt şekli ve estetik açıdan zevkli tasarımıyla, OptiFlood tasarım ve görünümün teknik performans kadar önemli olduğu uygulamalarda kullanılabilir. Tasarımda, detaylandırmaya da aynı derecede önem verilmiştir. Entegre 'gizli' menteşeler, kasanın parçası olarak tasarlanan ayarlar ve sütunlara daha estetik entegrasyona olanak sağlayacak bir açıdaki montaj desteği bu sayede tasarlanmıştır.

Faydaları

- Genel alan aydınlatmasının yanı sıra güvenlik amaçlı ve endüstriyel alan aydınlatması için çevreci asimetrik projektörle aydınlatma sistemleri
- Kontrolsüz başıboş ve dağınık ışığı engellemek üzere doğru kontrol edilen ışık dağıtımı için sınıfının en iyisi optik sistem
- Kompakt biçimi ve zevkli tasarımı, OptiFlood'ın tasarım ve görünümün teknik performans kadar önemli olduğu ortamlarda kullanılmasına olanak tanır

OptiFlood MVP506

Özellikler

- Kompakt görünüm ve zevkli tasarım
- İki tür reflektör – asimetrik veya yol aydınlatma POT optikleri
- CosmoPolis metal halojenür ampuller, yüksek basınçlı sodyum lambalar ve MASTERColour CDM Elite MW ampuller bulundurabilir
- Ayrıca LED sürümü de mevcuttur

Uygulama

- Spor aydınlatması
- Genel alan aydınlatması
- Araç park yerleri
- Mimari ışıklandırma


Şartlar

Tür	MVP506
Işık kaynağı	HID: - 1 adet MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 60, 90, 140 W - 1 adet MASTERColour CDM-T / G12 / 150, 250 W - 1 adet MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150, 250 W - 1 adet MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 W - 1 adet MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 250, 400, 600 W - 1 adet MASTER CDM-TMW / PGZ18 / 210, 315 W
Ampul dahil	Evet (K veya ışık rengi 830, 930 ya da 942)
Tertibat (entegre)	Elektromanyetik 230 veya 240 V / 50 Hz Elektronik, 220-240 V / 50-60 Hz: - Elektronik (EB)
Optik	Açık CT-POT (OR) (HPI-T lamba modelleri için uygun değildir) Asimetrik (A) (MASTERColour CDM-T lamba modelleri için uygun değildir)
Ateşleyici	Yarı paralel, kendiliğinden duran (ST)
Seçenekler	Güvenlik sınıfı 2 Karartma Sigorta Filtre bobini Yansıtmayan cam kapak Havuz modeli


Malzemeler ve kaplama	Muhafaza: yüksek basınçlı dökme kalıp alüminyum, paslanmaz Cam: termal olarak sertleştirilmiş, 4 mm kalınlığında Klipsler: paslanmaz çelik Yansıtıcı: saf, anodize alüminyum, son derece yansıtıcı
Renk	'İşlenmemiş' alüminyum veya gri (GR) Diğer RAL renkleri istek üzerine sağlanır
Kurulum	Direk ucu çerçevesiyle tavan, duvar ve zemine montaj Kolay erişim için ön kapak menteşeleri Yönlendirme gösterge halkası muhafaza ve desteğe entegredir Dış mekan ortam sıcaklığı: 35°C (iç mekanda 25°C) Önerilen montaj yüksekliği: 8 - 14 m Ayarlanabilir devirme açısı: 15° Yan maks SCx değeri: 0,10 m Yataydan maks ayarlama: - 180 ila +180° Maks dikey hedefleme: - 90 ila +90° Yalnızca iç mekan için aşağıdan aydınlatma
Bakım	Yerinde lamba değiştirme için lamba ve tertibat birimine menteşeli ön cam açılarak erişilir İçinin temizlenmesi gerekmez
Aksesuarlar	Kablo kılavuzu, optik kenar Direğe monte destekler (tek, çift, üçlü ve dörtlü) istek üzerine sağlanır
Ana uygulamalar	Spor, genel alanlar, otoparklar, mimari projektörle aydınlatma

OptiFlood MVP506

Versions



ÜRÜN BİLGİLERİ



OPDP_MVP506i_0001-Detail
photo

