



OptiVision

OptiVision MVP507

OptiVision är en armatur för asymmetriskt nedåtriktat ljus som kombinerar en kompakt design med hög effektivitet. Den finns i smal-, mellan- och bredstrålande utförande för flexibel användning, och spilljuset liksom bländningsrisken och det uppåtriktade spilljuset kontrolleras perfekt. OptiVision kan användas med metallhalogenlampor för god färgåtergivning eller högtrycksnatriumlampor för lägre driftkostnad. Spilljuset liksom bländningsrisken och det uppåtriktade spilljuset kontrolleras perfekt med hjälp av asymmetrisk optik som uppnår maximal ljusstyrka vid 60° och en skarp avskärmning av ljus vid 80°. MHN-LA/FC-ljuskällorna garanterar behaglig och naturlig färgåtergivning samt skön atmosfär.

Fördelar

- Banbrytande armatur för asymmetriskt nedåtriktat ljus som kombinerar en kompakt design med hög effektivitet
- Finns i smal-, mellan- och bredstrålande utförande för mycket flexibel användning; skarpa ljusstrålar skämmas av och spilljuset kan kontrolleras liksom bländningsrisken och det uppåtriktade spilljuset.
- Kan användas med metallhalogenlampor som har god färgåtergivning eller med högtrycksnatriumlampor som är mycket energisnåla

Funktioner

- Kompakta mått
- Hög effektivitet
- Kan användas med metallhalogenlampor eller högtrycksnatriumlampor
- Välj mellan bred-, medel- och smalstrålande
- Perfekt kontroll av spilljus och bländning

Användning

- Idrottsanläggningar
- Industriområden
- Parkeringar