



MVP507 Optivision

Optivision MVP507 C

Bộ đèn bất đối xứng dành cho chiếu xuống kết hợp thiết kế nhỏ gọn với hiệu suất vô cùng cao. Bộ đèn cung cấp khả năng kiểm soát ánh sáng tràn xuất sắc và hạn chế độ chói và rò rỉ ánh sáng phía trên. Sản phẩm sử dụng bóng đèn halogen kim loại với chỉ số hoàn màu tốt hoặc bóng đèn natri áp suất cao mang lại hiệu quả kinh tế. Có sẵn chùm sáng hẹp, trung bình và rộng.

Tính năng

- Kiểm soát ánh sáng tràn xuất sắc; hạn chế độ chói và rò rỉ ánh sáng lên phía trên được đảm bảo bằng chóa quang học đối xứng, đạt cường độ cao nhất tại 60° và đường ngăn cách ánh sáng sắc nét tại 80°
- Linh hoạt trong ứng dụng nhờ có sẵn 3 chùm sáng khác nhau cho bóng đèn MHN-LA 2000W và chùm sáng rộng dành riêng cho MHN-LA 1000W và SON-T 1000W
- Bóng đèn MHN-LA 1000W và 2000W/842 đảm bảo hoàn màu để chịu và tự nhiên ($R_a = 80$) và tạo bầu không khí thoải mái ($T_c = 4.200\text{ K}$)
- Thước đo góc tích hợp để định hướng
- Công tắc an toàn tích hợp tùy chọn đảm bảo dòng điện lưới được cắt ngay khi mở đèn pha, chỉ có ở các phiên bản bóng đèn MHN-LA
- Bộ đèn nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, cùng với hệ số ngăn phát tán thấp, cho phép tiết kiệm chi phí lớn
- Vỏ chống bụi và chống thấm nước với cấp bảo vệ IP65; không cần vệ sinh bên trong
- Phiên bản 380/415V được trang bị làm tùy chọn tiêu chuẩn với kích đèn nối tiếp và khối đầu cực trong hộp đấu nối bằng nhôm đặt trên giá đỡ
- Phiên bản 220/240V được trang bị hộp đấu nối bằng nhôm để kết nối với nguồn điện
- Kích đèn bán song song được lắp trên máng điều khiển riêng
- Cánh tản nhiệt được thiết kế đặc biệt nhằm cung cấp điều kiện hoạt động tối ưu cho hệ thống bóng đèn và chóa phản quang

Ứng dụng

- Khu thể thao
- Khu vực công nghiệp
- Bãi đỗ xe

Optivision MVP507 C

Phiên bản



Thông tin chung	
Công suất bóng đèn	1000 W
Số lượng nguồn sáng	1 cái
Loại chóa quang học	Chùm sáng rộng

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Màu nguồn		Mã dòng sản phẩm bóng đèn
		sáng	Bộ điều khiển đèn	
911401042380	MVP507 CMHN-LA1000W/842	842 trắng trung tính	Thông thường	MHN-LA
	220-240V WB			

Order Code	Full Product Name	Màu nguồn		Mã dòng sản phẩm bóng đèn
		sáng	Bộ điều khiển đèn	
911401042480	MVP507 CSON-T1000W	-	SGR	SON-T
	K 220-240V WB			

