



# Pro spolehlivé odhalování tajemství!

## PL-S Blacklight Blue

PL-S Blacklight Blue je speciální nízkopříkonová kompaktní zářivka vyzařující dlouhé UV vlny pro detekci a analýzu při použití v archeologii, kontrolování peněz, soudních vědách, potravinářském průmyslu, medicíně, mineralogii a filatelii, pro vytváření zvláštních efektů v nočních klubech, na diskotékách a v divadlech a pro reklamní osvětlení. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník, čtyřkolíková pro elektronický. Obě verze mají zasouvací patice.

### Výhody

- Rychlá detekce UV reflexních materiálů
- Vytváří zvláštní atmosféru a efekty
- Čtyřkolíková verze: spouštění bez blikání a možnost stmívání až na 10 % jmenovitého světelného výkonu

### Vlastnosti

- Technologie zářivek s fosforem vyzařujícím dlouhé vlny UV
- Dvoukolíková verze: Dvoukolíková patice s pouzdrem obsahujícím speciální okamžitý startér a kondenzátor
- Čtyřkolíková verze: Čtyřkolíková patice

### Aplikace

- Detekce a analýza v textilním a chemickém průmyslu
- Bankovníctví a soudní vědy
- Speciální efekty v nočních klubech, na diskotékách a v divadlech a reklamní osvětlení

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


# PL-S Blacklight Blue

## Versions



LPPR PLSBLB 0001

## Rozměrové výkresy



| Product                   | D1 (max) | B (max)  |
|---------------------------|----------|----------|
| PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC | 13,0 mm  | 145,0 mm |

