



Niezawodna pomoc w odkrywaniu tajemnic!

PL-S Blacklight Blue

PL-S Blacklight Blue to specjalistyczna kompaktowa świetlówka o niewielkim poborze energii, emitująca promieniowanie UV o długich falach. Jest używana w badaniach archeologicznych, do sprawdzania pieniędzy, w kryminologii, przemyśle spożywczym, medycynie i filatelistyce. Stosuje się ją również do oświetlania klubów, dyskotek, teatrów i znaków. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektromagnetycznymi. Wersja 4-kołkowa — do współpracy ze statecznikami elektronicznymi. Obie wersje zawierają podstawę, do której wtyka się lampę.

Korzyści

- Szybkie wykrywanie materiałów odbijających promieniowanie UV
- Tworzenie systemów oświetlenia o specyficznym nastroju
- Wersja 4-kołkowa: zapłon bez migotania, możliwe przyciemnianie do 10%

Cechy

- Technologia świetlówek fosforowych o długofalowym promieniowaniu UV
- Wersja 2-kołkowa: 2-wtykowa podstawa z korpusem zawierającym specjalny zapłonnik i kondensator
- Wersja 4-kołkowa: 4-wtykowa podstawa

Zastosowanie

- Wykrywanie i badania, przemysł tekstylny i chemiczny
- Zastosowanie w bankowości i kryminologii
- Efekty specjalne w klubach, dyskotekach i teatrach oraz oświetlenie znaków

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


PL-S Blacklight Blue

Wersje



LPPR PLSBLB 0001

Rysunki techniczne



Product	D1 (max)	B (max)
PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC	13,0 mm	145,0 mm

