



Pentru dezvăluirea secretelor!

PL-S Blacklight Blue

PL-S Blacklight Blue este o lampă specială fluorescentă compactă de putere mică ce emite o radiație UV de undă lungă pentru detectare și analiză în arheologie, verificarea banilor, criminalistică, industria alimentară, medicină, mineralogie, filatelie precum și pentru efecte speciale în cluburile de noapte, discoteci, teatre și pentru iluminatul indicatoarelor. Versiunea cu 2 pini este concepută pentru funcționarea cu balast electromagnetic, versiunea cu 4 pini este concepută pentru funcționarea cu balast electronic. Ambele versiuni sunt prevăzute cu un soclu de tip cuplare/decuplare.

Beneficii

- Detectarea rapidă a materialelor care reflectă razele UV
- Creează o atmosferă și efecte de iluminat speciale
- Versiunea cu 4 pini: pornire fără efect de licărire și reglarea intensității luminoase posibilă până la 10%

Caracteristici

- Tehnologie fluorescentă cu fosfor UV de undă lungă
- Versiunea cu 2 pini: soclul cu 2 pini cu o carcasă care încorporează starterul instantaneu și condensatorul
- Versiunea cu 4 pini: soclu cu 4 pini

Cerere

- Detectare și analiză în industria textilă și cea chimică
- În sectorul bancar și criminalistică
- Efecte speciale în cluburile de noapte, discoteci și teatre, și pentru iluminatul indicatoarelor

PL-S Blacklight Blue

Warnings and safety


- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați pungă la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Versions



LPPR PLSBLB 0001

Cote



Product	D1 (max)	B (max)
PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC	13,0 mm	145,0 mm

