



Spoločivo odhalené tajomstvá

PL-S Blacklight Blue (čierne svetlo)

PL-S Blacklight Blue je špeciálna kompaktná žiarivka s nízkym výkonom vyžarujúca dlhovlnné UV žiarenie na detekciu a analýzu v oblasti archeológie, overovania pravosti peňazí, súdnej vedy, potravinárskeho priemyslu, medicíny, mineralógie, filatelie, ako aj na vytvorenie špeciálnych efektov v nočných kluboch, na diskotékach a v divadlách a tiež svetelných nápisov. Dvojkolíková verzia je určená na použitie spolu s elektromagnetickým predradníkom a štvorkolíková verzia je určená na použitie spolu s elektronickým predradníkom. Obe verzie sa dodávajú s päticou s jednoduchým zapájaním.

Výhody

- Rýchla detekcia materiálov odrážajúcich UV žiarenie
- Vytvára špeciálne svetelné efekty a atmosféru
- Štvorkolíková verzia: zapnutie bez blikania, možnosť stmievania až na úroveň 10 %

Vlastnosti

- Technológia fosforečného žiarenia aktivovaného dlhovlnným UV žiarením
- Dvojkolíková verzia: 2-kolíková päťica s telesom so zabudovaným špeciálnym okamžitým štartérom a kondenzátorom
- Štvorkolíková verzia: 4-kolíková päťica

Aplikácie

- Detekcia a analýza v textilnom a chemickom priemysle
- Bankovníctvo a súdna veda
- Špeciálne efekty v nočných kluboch, na diskotékach a v divadlách, svetelné nápisy

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odnesť na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.


PL-S Blacklight Blue (čierne svetlo)

Versions



LPPR PLSBLB 0001

Rozmerový obrázok



Product	D1 (max)	B (max)
PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC	13,0 mm	145,0 mm

