



Nová lineární halogenová žárovka – kompaktní provedení, zářivé bílé světlo

Plusline ES Compact

Lineární halogenová žárovka pro síťové napětí s špičkovou kvalitou a spolehlivostí. Nabízí dlouhou životnost a zářivé halogenové světlo. Ideální řešení pro dekorativní svítidla.

Výhody

- Jasně zářivé halogenové světlo, které vytváří příjemnou atmosféru
- Plně stmívatelná od 0 do 100% pro splnění libovolných požadavků na osvětlení
- Nižší náklady na údržbu vzhledem k dlouhé životnosti

Vlastnosti

- Vysoká kvalita světla a excelentní barevné podání (Ra=100)
- Stejná velikost pro přímé nahrazení existujících halogenových žárovek
- Životnost: 2000 hodin
- Univerzální provozní poloha

Aplikace


- Celkové osvětlení v obchodech, restauracích, hotelech, galeriích a v muzeích.
Dekorace pro exteriér: billboardy, výstaviště a parkovací plochy

Plusline ES Compact

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

Plusline ES Compact

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) D

Controls and Dimming

Stmívatelné Ano

Operating and Electrical

Napětí (jmen.) 230 V

Doba spuštění (jmen.) 0,0 s

Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) instant full light

General Information

Patice R7S

Jmenovitá životnost (jmen.) 2000 h

Provozní poloha UNIVERSAL

Jmenovitá životnost (hodin) 2000 h

Cyklus přepínání 8 000x

Luminaire Design Requirements

Teplota žárovky (max.) 900 °C

Light Technical

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) 2900 K

Index barevného podání (jmen.) 100

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.) 80 %

Mechanical and Housing

Úprava žárovky Čirá (CL)

Tvar žárovky T11

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
85231800	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	48 kWh
85228800	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	80 kWh
85223300	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	120 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Ekvivalentní příkon	Jmenovitý příkon (nom.)
85231800	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	0,21 A	60 W	48.0 W
85228800	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	0,35 A	100 W	80.0 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Ekvivalentní příkon	Jmenovitý příkon (nom.)
85223300	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	0,52 A	150 W	120 W

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)
85231800	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	15,6 lm/W	780 lm	750 lm
85228800	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	17,5 lm/W	1415 lm	1415 lm

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)
85223300	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	18,5 lm/W	2220 lm	2220 lm

