

Die neue Halogenstablampe - kompakte Form, funkelndes weißes Licht

Plusline Halogenstab 78mm

Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideale Lösung für Dekorleuchten.

Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen der Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht, um die richtige Atmosphäre zu schaffen

Merkmale

- Hochwertiges Licht mit hervorragender Farbwiedergabe (Ra=100)
- Gleiche Größe, daher geeignet als direkter Ersatz von vorhandenen Halogenlampen
- Lebensdauer: 2000 Stunden
- Universelle Brennstellung

Anwendung


- Für Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Restaurants, Hotels, Galerien, Ausstellungen und Museen.
- Für dekorative Außenbeleuchtung wie Plakat- und Parkplatzbeleuchtung

Plusline Halogenstab 78mm

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm
Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

Plusline Halogenstab 78mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL) D

Dimmen

Dimmbar Ja

Elektrische Kenndaten

Spannung (nom.) 230 V

Startzeit (nom.) 0,0 s

Aufwärmzeit bis 60 % Licht (nom.) instant full light

Allgemeine Eigenschaften

Sockel R7S

Nennlebensdauer (nom.) 2000 h

Betriebsstellung UNIVERSAL

Nennlebensdauer (Std.) 2000 h

Schaltzyklus 8000X

Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.) 900 °C

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur (nom.) 2900 K

Farbwiedergabeindex (nom.) 100

Restlichtstrom am Ende der

Nennlebensdauer (min.) 80 %

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung Klar (CL)

Kolbenform T11

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
85231800	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	48 kWh
85228800	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	80 kWh
85223300	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	120 kWh

Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Äquivalente Leistung	Nennleistung (nom.)
85231800	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	0,21 A	60 W	48,0 W
85228800	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	0,35 A	100 W	80,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Äquivalente Leistung	Nennleistung (nom.)
85223300	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	0,52 A	150 W	120 W

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom (nom.)	Nennlichtstrom (nom.)
85231800	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	15,6 lm/W	780 lm	750 lm
85228800	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	17,5 lm/W	1415 lm	1415 lm

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom (nom.)	Nennlichtstrom (nom.)
85223300	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	18,5 lm/W	2220 lm	2220 lm

Plusline Halogenstab 78mm

