



# Die neue Halogenstablampe - kompakte Form, funkelndes weißes Licht

## Plusline Halogenstab 78mm

Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideale Lösung für Dekorleuchten.

### Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen der Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht, um die richtige Atmosphäre zu schaffen

### Merkmale

- Hochwertiges Licht mit hervorragender Farbwiedergabe (Ra=100)
- Gleiche Größe, daher geeignet als direkter Ersatz von vorhandenen Halogenlampen
- Lebensdauer: 2000 Stunden
- Universelle Brennstellung

### Anwendung

- Für Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Restaurants, Hotels, Galerien, Ausstellungen und Museen.
- Für dekorative Außenbeleuchtung wie Plakat- und Parkplatzbeleuchtung

# Plusline Halogenstab 78mm

## Versions



## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

