



Noua sursă de lumină liniară cu halogen – formă compactă, lumină albă proaspătă

Plusline ES Compact

Lampă liniară cu halogen la tensiunea rețelei cu calitate și fiabilitate superioare. Asigură o durată de viață foarte mare și lumină cu halogen intensă. Soluție ideală pentru corpuri de iluminat decorative.

Beneficii

- Sursă de lumină cu halogen strălucitoare pentru crearea atmosferei potrivite
- Reglare completă a intensității luminoase de la 0 la 100 %, pentru a corespunde diferitelor cerințe de luminozitate
- Cheltuieli mai mici de înlocuire datorită numărului mai mare de ore de ardere

Caracteristici

- Calitate superioară a luminii cu o redare excelentă a culorilor (Ra=100)
- Aceleași dimensiuni pentru înlocuirea directă a lămpilor cu halogen existente
- Durată de viață: 2.000 de ore
- Poziție de funcționare universală

Cerere

- Iluminat general în magazine, restaurante, hoteluri, galerii, expoziții și muzee.
- Iluminat decorativ de exterior: panouri publicitare, expoziții și zone de parcare

Plusline ES Compact

Versions



Cote



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

