



# Новая галогеновая продольная лампа — компактный размер, четкий белый свет

## Компактная Plusline ES

Продольная галогеновая лампа с сетевой подачей питания, высокое качество и надежность. Отличается очень долгим сроком службы и четкостью галогенового света. Идеально подходит для декоративных светильников.

### Преимущества

- Яркое и живое галогенное освещение для создания необходимой атмосферы
- Полная регулировка освещения от 0 до 100 % удовлетворяет любым требованиям к яркости света
- Снижение затрат на замену ламп ввиду увеличения срока службы

### Характеристики

- Превосходное качество освещения и отличная цветопередача (Ra=100)
- Размер идентичен размеру используемых галогеновых ламп, что позволяет заменять их напрямую
- Срок службы: 2000 часов
- Универсальное положение горения

### Применение


- Общее освещение магазинов, гостиниц, ресторанов, музеев, галерей, выставок.
- Декоративное наружное освещение: рекламные щиты, выставки, автостоянки

## Компактная Plusline ES

### Versions



### Чертеж размеров



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

