



Nová lineární halogenová žárovka – zářivé bílé světlo

Plusline ES Small

Lineární halogenová žárovka pro síťové napětí s špičkovou kvalitou a spolehlivostí. Nabízí dlouhou životnost a zářivé halogenové světlo. Ideální řešení pro dekorativní svítidla a bezpečnostní nebo pracovní světlomety.

Výhody

- Jasné zářivé halogenové světlo, které vytváří příjemnou atmosféru
- Plně stmívatelná od 0 do 100% pro splnění libovolných požadavků na osvětlení
- Nižší náklady na údržbu vzhledem k dlouhé životnosti

Vlastnosti

- Vysoká kvalita světla a excelentní barevné podání (Ra=100)
- Stejná velikost pro přímé nahrazení existujících halogenových žárovek
- Životnost: 2000 hodin
- Univerzální provozní poloha

Aplikace

- Celkové osvětlení v obchodech, restauracích, hotelech, galeriích a v muzeích.
- Dekorace pro exteriér: billboardy, výstaviště a parkovací plochy

Plusline ES Small

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

