



Den nye tosoklede halogenlampe med klart, hvidt lys.

Plusline ES Small

Tosoklet netspændingshalogenlampe i enestående kvalitet og med fremragende pålidelighed. Giver en meget lang levetid og et klart halogenlys. Ideel løsning til dekorative armaturer, til sikkerhedsformål og til opgavebelysning med projektører.

Fordele

- Klart, funklende halogenlys til at skabe den helt rette atmosfære
- Dæmpning fra 0 til 100 % giver den ønskede lysstyrke
- Lavere udskiftningsomkostninger takket være længere brændetid

Funktioner

- Rigtig god lyskvalitet med fremragende farvegengivelse (Ra = 100)
- Samme størrelse i forbindelse med direkte udskiftning af eksisterende halogenlamper
- Levetid: 2000 timer
- Universel brænderplacering

Anvendelsesområder

- Almen belysning, f.eks. i butikker, på restauranter, udstillinger og museer.
Dekorativ udendørs belysning: plakattavler, udstillinger og parkeringsområder

Plusline ES Small

Versions



Målskitse



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm
Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

Plusline ES Small

Lysstyringsystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Drift og el

Spænding (nom.)	230 V
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	instant full light

Generelle oplysninger

Sokkel	R7S
Nominel levetid (nom.)	2000 h
Driftsposition	UNIVERSAL
Estimeret levetid (timer)	2000 h
Interval mellem tænd/sluk	8000X

Krav med hensyn til armaturdesign

Lyskildetemperatur (maks.)	900 °C
----------------------------	--------

Lysteknisk

Korreleret farvetemperatur (nom.)	2900 K
Farvegengivelsesindeks (nom.)	100
LLMF ved den nominelle levetids udløb (min.)	80 %

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Klar
Lyskildeform	T11

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
85389600	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	400 kWh
85219600	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	160 kWh

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)
85389600	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	1,74 A	400,0 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)
85219600	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	0,70 A	160,0 W

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm (nominel) (nom.)
85389600	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	21,5 lm/W	8600 lm	8600 lm

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm (nominel) (nom.)
85219600	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	19,4 lm/W	3100 lm	3100 lm

Plusline ES Small

