



Die neue Halogenstablampe - funkelndes weißes Licht

Plusline Halogenstab 118mm

Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideal für dekorative Beleuchtungseffekte und ebenso als Sicherheits- oder Funktionsbeleuchtung.

Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen der Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht, um die richtige Atmosphäre zu schaffen

Merkmale

- Hochwertiges Licht mit hervorragender Farbwiedergabe (Ra=100)
- Gleiche Größe, daher geeignet als direkter Ersatz von vorhandenen Halogenlampen
- Lebensdauer: 2000 Stunden
- Universelle Brennstellung

Anwendung

- Für Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Restaurants, Hotels, Galerien, Ausstellungen und Museen.
- Für dekorative Außenbeleuchtung wie Plakat- und Parkplatzbeleuchtung

Plusline Halogenstab 118mm

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	11 mm	115.8 mm	114.2 mm	112.6 mm	118 mm
Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	11 mm	115.8 mm	114.2 mm	112.6 mm	118 mm
Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	11 mm	115.8 mm	114.2 mm	112.6 mm	118 mm
Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	115.8 mm	114.2 mm	112.6 mm	118 mm

