



Az új halogén vonalfény – ragyogó fehér szpotfénnel

Plusline ES Small

Hálózati feszültségről üzemelő halogén fénysor kimagasló minőséggel és megbízhatósággal. Különösen hosszú élettartamot és ragyogó fehér fényt kínál. Ideális megoldás a dekoratív lámpatestekhez, valamint a biztonsági és munkaterületek megvilágításához való fényárvilágításhoz.

Előnyök

- Fényes, csillogó halogénvilágítás a megfelelő hangulat megteremtéséhez
- Teljesen (0% és 100% között) szabályozható fényerő a különféle fényigények kiszolgálásához
- Alacsonyabb csereköltések a hosszabb üzemidőnek köszönhetően

Szolgáltatások

- Elsőrangú fényminőség kiváló színvisszaadási indexszel (Ra=100)
- Azonos méret a meglévő halogénlámpák közvetlen kiváltása érdekében
- Élettartam: 2000 óra
- Univerzális világítási helyzet

Alkalmazás

- Üzlethelyiségek, éttermek, szállodák, galériák, kiállítótermek és múzeumok általános világítása. Dekoratív kültéri világítás: hirdetőtáblák, kiállítások és parkolók.

Plusline ES Small

Versions



Méretezett rajza



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 160W R7s	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm
230V 1BB					

