



Noua sursă de lumină liniară cu halogen – lumină albă proaspătă

Plusline ES Small

Lampă liniară cu halogen la tensiunea rețelei cu calitate și fiabilitate superioare. Asigură o durată de viață foarte mare și lumină cu halogen intensă. Soluția ideală pentru corpuri de iluminat decorative și pentru aplicații de securitate și iluminatul suprafețelor de lucru cu reflectoare.

Beneficii

- Sursă de lumină cu halogen strălucitoare pentru crearea atmosferei potrivite
- Reglare completă a intensității luminoase de la 0 la 100 %, pentru a corespunde diferitelor cerințe de luminozitate
- Cheltuieli mai mici de înlocuire datorită numărului mai mare de ore de ardere

Caracteristici

- Calitate superioară a luminii cu o redare excelentă a culorilor (Ra=100)
- Aceleași dimensiuni pentru înlocuirea directă a lămpilor cu halogen existente
- Durată de viață: 2.000 de ore
- Poziție de funcționare universală

Cerere

- Iluminat general în magazine, restaurante, hoteluri, galerii, expoziții și muzee.
- Iluminat decorativ de exterior: panouri publicitare, expoziții și zone de parcare

Plusline ES Small

Versions



Cote



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Halogen 118MM 2Y 160W R7S	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm
230V 1BC/10					

