




Fresh Food Pendant – LED-teknologi i et stilrent pendelarmatur

Fresh Food, pendant

Butiksindehavere ønsker at skabe en indbydende stemning og fremhæve varerne i deres butik med den rette belysning, der omslutes af et flot design. Samtidig er der et ønske om at reducere de løbende energiomkostninger og udgifter til vedligeholdelse. Fresh Food-pendlen opfylder alle disse forventninger ved at integrere LED-teknologien i et smukt og stilrent design.

Fordele

- Tilføjer et æstetisk element til indretningen i butikken
- Høj farvegengivelse
- Specifikt farvespektrum til at fremhæve ferskvarernes farver

Funktioner

- Attraktivt design
- Fresh Food Rose og Fresh Food Meat – særligt egnet til kød
- Fresh Food Champagne – særligt egnet til frugt, grønt, brød og ost
- Velegnet til en bred vifte af anvendelser og ideel til at fremhæve farverne på ferskvarer

Anvendelsesområder

- Supermarkeder: Kasseområder, kampagnedisplays, områder med ferskvarer (frugt og grønt, fisk og kød, bageri)
- Møbel-/modebutikker: kasseområder, vinduesudstillinger, almen belysning, kampagnedisplays

Specifikationer

Fresh Food, pendant

Type	PT570T
Lyskilde	Ikke-udskifteligt LED-modul
Effekt (+/- 10 %)	31 W (Fresh food Rose, ROSE) 55 W (Fresh Food Champagne, CH) 64 W (Fresh Food Meat, FMT) 26,5 W (Fresh Food Frost White, 840) 34 W (Fresh Food Authentic White, 930)
Lysstrøm	1900 lm (LED19S, Fresh Food Rose, ROSE) 2700 lm (LED27S, Fresh Food Champagne, CH) 1900 lm (LED19S, Fresh Food Meat, FMT) 2900 lm (LED27S, Fresh Food Frost White, 840) 2700 lm (LED27S, Fresh Food Authentic White, 930)
Korreleret farvetemperatur	2200 K (LED19S, Fresh Food Rose, ROSE) 2500 K (LED27S, Fresh Food Champagne, CH) 3000 K (LED19S, Fresh Food Meat, FMT) 4000 K (LED27S, Fresh Food Frost White, 840) 3000 K (LED27S, Fresh Food Authentic White, 930)
Farvegengivelsesindeks	>80 (Fresh Food Rose, Fresh Food Meat, Fresh Food Frost White) >90 (Fresh Food Champagne, Fresh Food Authentic White) 30.000 timer ved 25 °C


Middel levetid – L80B50	30.000 timer
Driftstemperatur	+10 til +40 °C
Driver	Indbygget
Netspænding	230-240 V / 50-60 Hz
Dæmpning	Kan dæmpes med DALI (efter anmodning)
Materiale	Armaturhus: aluminium Reflektor: plast Afskærmning: plast, opal
Farve	Hvid aluminium (RAL 9006)
Optik	Bred stråle (WB, 60°)
Optisk element	Diffuser (DF)
Vedligeholdelse	Skal ikke rengøres indvendigt
Installation	Ophængssæt følger med produktet, kabellængde 2,5 m (kan ikke udskiftes på stedet, men mulighed for længere kabel ved anmodning før ordren er lagt) Ikke mulighed for ledningsgennemføring

Versions



Fresh Food Pendant - LED
Module, system flux 2700 lm

Oplysninger om produktet



FreshFood pendant – set nedefra



FreshFood pendant – set ovenfra

Fresh Food, pendant

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +25 °C
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for mekanisk slagfasthed	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
------------------	--------------

Generelle oplysninger

CE-mærke	CE mark
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Driver medfølger	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	F
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 unit
Antal lyskilder	1
Optiktype	WB
Optisk element	DF
Produktseriekode	PT570P

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

Mekanik og armaturhus

Farve	grå
-------	-----

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Lyskildeserie – kode
93754800	PT570P LED27S/930 PSU WB DF GR	LED27S
93755500	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR	LED27S
93757900	PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR	LED19S

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden) (1/2)

	Full	Indledende				Full	Indledende				
Order	Product	Indlendendo	korreleret	Indledende	Indledende Li	Order	Product	Indlendendo	korreleret	Indledende	Indledende LED-
Code	Name	kromaticitet	farvetemperatur	farvegengivelsesindeks	armaturvirkni	Code	Name	kromaticitet	farvetemperatur	farvegengivelsesindeks	armaturvirkningsgrader
93754800	PT570P	(0.43, 0.40)	3000 K	>90	76 lm/W		PSU WB				
	LED27S/	SDCM <5					DF GR				
	930					93757900	PT570P	(0.40, 0.33)	3100 K	>90	53 lm/W
	PSU WB						LED19S/	SDCM <5			
	DF GR						FMT				
93755500	PT570P	(0.38, 0.37)	4000 K	>80	102 lm/W		PSU WB				
	LED27S/	SDCM <5					DF GR				
	840										

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden) (2/2)

Fresh Food, pendant

Order Code	Full Product Name	Indledende	
		Startlysstrøm	indgangseffekt
93754800	PT570P LED27S/930 PSU WB DF GR	2600 lm	34 W
93755500	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR	2700 lm	26.5 W

Order Code	Full Product Name	Indledende	
		Startlysstrøm	indgangseffekt
93757900	PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR	1900 lm	36 W

