



Fresh Food Pendant – ledeillä toimiva tyylikäs ripustusvalaisin

Fresh Food, pendant

Fresh Food Pendant luo myymälöihin houkuttelevan tunnelman yhdistämällä ledivalaistuksen kauniiseen, puhtaaseen muotoiluun. Se korostaa myytäviä tuotteita ja lisäksi se pienentää energia- ja ylläpitokustannuksia.

Hyödyt

- Lisää koristeellisuutta myymälän sisustukseen
- Hyvä värintoisto, Ra 80 tai 90
- Erityinen värispektri korostaa näytteillä olevien tuoreiden elintarvikkeiden värejä

Ominaisuudet

- Houkutteleva, raikas muotoilu
- Neljä erilaista moduulia (827, 840, 930 ja ROSE), jotka sopivat useisiin käyttökohteisiin ja korostavat etenkin tuoreiden elintarvikkeiden ulkonäköä

Käyttökohteet

- Valintamyymälät: kassojen myyntitiskit, esittelypisteet, tuoretuotealueet (hedelmät ja vihannekset, kala ja liha, leipomotuotteet)
- Huonekalu- ja muotiliikkeet: kassojen myyntitiskit, näyteikkunat, yleisvalaistus, esittelypisteet

Spesifikaatiot

Tyyppi	PT570T
Valonlähde	Ledimoduuli, ei vaihdettavissa

Teho (+/-10 %)	31 W (Rose)
	36 W (827, 840, 930)

Fresh Food, pendant

Keilakulma	60°
Valovirta	1 900 lm (Rose, 930), 2 400 lm (827), 2 700 (840)
Väriämpötila	2 700, 3 000 tai 4 000 K
Värintoistoindeksi	> 80 Ra (827, 840, ROSE) tai 90 Ra (930)
Käyttöikä – L70F50	50 000 tuntia 25 °C:ssa
Käyttölämpötila	+10...+35 °C
Virtalähde	Sisäänrakennettu
Jännite	230-240 V / 50-60 Hz
Himmennettävä	Ei

Materiaali	Runko: alumiinia
	Heijastin: muovia
	Kupu: muovia, opaali
Väri	Harmaa (RAL 9006)
Optiikka	Leveä valokeila
Optinen elementti	Hajotin (DF)
Huolto	Ei vaadi sisäpuolista puhdistusta
Asennus	Ripustussarja toimitetaan tuotteen mukana
	Läpijohto ei mahdollinen

Versions



Fresh Food Pendant - LED
Module, system flux 2700 lm

Tuotetiedot



FreshFood Pendant, valaisin
alhaalta



FreshFood Pendant, valaisin
ylhäältä

Fresh Food, pendant

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue +10 ... +25 °C

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi IK02

IP-luokka IP20

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite 220 - 240 V

Yleistä tietoa

CE-merkintä CE-merkintä

Suojausluokka IEC Suojausluokka I

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen Kyllä

ENEC-merkintä -

Tulenarkuusmerkintä F

Hehkulankatesti Lämpötila 650 °C,
kesto 5 s

Valonlähde vaihdettavissa Ei

Liitäntälaitteiden määrä 1 yksikkö

Valonlähteiden määrä 1

Optiikan tyyppi WB

Optiikka DF

Tuoteperheen koodi PT570P

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovuotoleranssi +/-10%

Mekaaniset tiedot ja runko

Väri Harmaa

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
93754800	PT570P LED27S/930 PSU WB DF GR	LED27S
93755500	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR	LED27S
93757900	PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR	LED19S

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alun vast.	Alun	LED-valaisimen tehokkuus alussa
93754800	PT570P (0.43, 0.40) SDCM LED27S/ <5 930 PSU WB DF GR	3000 K	>90	76 lm/W
93755500	PT570P (0.38, 0.37) SDCM LED27S/ <5 840	4000 K	>80	102 lm/W

Order Code	Full Product Name	Alun vast.	Alun	LED-valaisimen tehokkuus alussa
93757900	PT570P (0.40, 0.33) SDCM LED19S/ <5 FMT PSU WB DF GR	3100 K	>90	53 lm/W

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
93754800	PT570P LED27S/930 PSU WB DF GR	2600 lm	34 W

Fresh Food, pendant

Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
93755500	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR	2700 lm	26.5 W
93757900	PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR	1900 lm	36 W

