



Fresh Food Pendant – Stilren LED-pendel

Fresh Food, pendant

Butiksägare vill skapa en inbjudande stämning i lokalen och framhäva sina varor med rätt ljus och stilren design samtidigt som de sänker omkostnaderna (för energi & underhåll). Fresh Food-pendeln uppfyller alla dessa förväntningar genom att integrera effektiv LED-teknologi i en vacker och stilren design.

Fördelar

- Utgör ett dekorativt inslag i butiksinredningen
- God färgåtergivning
- Särskilt färgspektrum för att framhäva färgerna i färskvaror

Funktioner

- Snygg och stilren design
- Fyra olika moduler (ROSE – särskilt anpassad för köttprodukter, 827 - Champagne, 840 - Frost och 930 - Authentic White) som kan användas för att t ex exponera färskvaror på ett attraktivt vis

Användning

- Stormarknader: kassor, kampanjörar, områden med färskvaror (frukt- och grönsaksdiskar, fiskdisk, chark och bageri)
- Möbel- och modebutiker: kassor, skyltfönster, allmänbelysning, kampanjörar

specifikationer

Armatur	PT570T
Ljuskälla	Icke utbyttbar LED-modul

Effekt	31 W (FreshFood Rose, ROSE)
	55 W (FreshFood Champagne, CH)
	64 W (FreshFood Meat, FMT)
	26,5 W (FreshFood Frost White, 840)
	34 W (FreshFood Authentic White, 930)
Spridningsvinkel	60° (bredstrålande)

Fresh Food, pendant

Ljusstöde	1 900 lm (LED19S, FreshFood Rose, ROSE)
	2 700 lm (LED27S, FreshFood Champagne, CH)
	1 900 lm (LED19S, FreshFood Meat, FMT)
	2 900 lm (LED27S, FreshFood Frost White, 840)
	2 700 lm (LED27S, FreshFood Authentic White, 930)
Korrelerad färgtemperatur	2 200 K (LED19S, FreshFood Rose, ROSE)
	2 500 K (LED27S, FreshFood Champagne, CH)
Färgåtergivningsindex	3 000 K (LED19S, FreshFood Meat, FMT)
	4 000 K (LED27S, FreshFood Frost White, 840)
	3 000 K (LED27S, FreshFood Authentic White, 930)
	>80 (ROSE, FMT, 840)
>90 (CH, 930)	
Bibehållet ljusstöde - L70B50	50 000 timmar vid 25 °C

Temperaturintervall vid drift	+10 till +35 °C
Driftdon	Inbyggt
Nätspänning	220–240 V/50–60 Hz
Dimning	Ej tillgängligt
Material	Armaturhus: aluminium
	Reflektor: plast
	Skyddsglas/kupa: plast, opal
Färg	Grått
Optik	Bredstrålande ljusfördelning
Optik	Diffuserande optik (DF)
Underhåll	Invändig rengöring behövs ej
Installation	Pendelrör levereras tillsammans med produkten
	Genomgående kabeldragning är inte möjlig

Versions



Produktinformation



FreshFood pendant – sedd underifrån



FreshFood pendant – sedd ovanifrån

Fresh Food, pendant

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	+10 till +25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja (relaterat till närvaro/ rörelsedetektor och dagsljus avkänning)

Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20

Styrenheter och dimring

Dimbar	No
--------	----

Drift och elektricitet

Inspänning	220 till 240 V
------------	----------------

Allmän information

CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	F
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 5 s
Utbytbar ljuskälla	No
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Antal ljuskällor	1
Optiktyp	WB
Optik	DF
Produktfamiljskod	PT570P

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Mekanik och armaturhus

Färg	grå
------	-----

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
93754800	PT570P LED27S/930 PSU WB DF GR	LED27S
93755500	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR	LED27S
93757900	PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR	LED19S

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningningsindex	Initialt LED-ljusutbyte
93754800	PT570P LED27S/930 PSU WB DF GR	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	>90	76 lm/W
93755500	PT570P LED27S/840 PSU	(0.38, 0.37) SDCM <5	4000 K	>80	102 lm/W

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningningsindex	Initialt LED-ljusutbyte
93757900	PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR	(0.40, 0.33) SDCM <5	3100 K	>90	53 lm/W

Fresh Food, pendant

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
93754800	PT570P LED27S/930 PSU WB DF GR	2600 lm	34 W
93755500	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR	2700 lm	26.5 W

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
93757900	PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR	1900 lm	36 W

